




CAD
2D
3D

按图定制

| ①代号 | 类型 | 精度 | 预压 | 滑块数 | 导轨固定方式 | 滑块固定方式 | 硬度 | 材质 |
|--------|-----|-----|-----|-----|--------|--------|---------|----|
| GEFD | 组合件 | 普通级 | 无预压 | 1 | 上锁式 | 上锁式 | 58HRC ~ | 碳钢 |
| GEF2D | | | | 2 | | | | |
| GEFDH | 组合件 | 高精度 | 无预压 | 1 | | | | |
| GEF2DH | | | | 2 | | | | |



①代号 - ②H - ③L - ④追加代号
 GEFD - H24 - L200
 GEFD - H24 - L500 - Z2


| 型号 | | | ③L | H _i | N | 滑块尺寸 | | | | | | | |
|----------------------------------|----|----|----------|----------------|------|------|----|----------------|----------------|-----|-----|-----|----------------|
| ①代号 | 代码 | ②H | | | | W | B | L ₂ | L ₁ | M | T | G | H ₂ |
| GEFD GEFDH GEF2D GEF2DH | 15 | 24 | 100~4000 | 4.5 | 18.5 | 52 | 41 | 23.1 | 40.1 | M5 | 5 | 5.7 | 5.5 |
| | 20 | 28 | | 6 | 19.5 | 59 | 49 | 29 | 50 | M6 | 7 | 12 | 6 |
| | 25 | 33 | | 7 | 25 | 73 | 60 | 35.5 | 59.1 | M8 | 7.5 | 12 | 8 |
| | 30 | 42 | | 10 | 31 | 90 | 72 | 41.5 | 69.5 | M10 | 7 | 12 | 8 |

| 型号 | | | 滑轨尺寸 | | | | | | | 基本 动额定负载 C(kN) | 基本 静额定负载 Co(kN) | 重量 | |
|----------------------------------|----|----|----------------|----------------|-----|-----|-----|----|--------|----------------------|-----------------------|------------|--------------|
| ①代号 | 代码 | ②H | W _R | H _R | D | h | d | P | 固定螺栓尺寸 | | | 滑块 (kg) | 滑轨 (kg/m) |
| GEFD GEFDH GEF2D GEF2DH | 15 | 24 | 15 | 12.5 | 7.5 | 5.3 | 4.5 | 60 | M4×16 | 5.35 | 9.40 | 0.12 | 1.25 |
| | 20 | 28 | 20 | 15.5 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | M5×16 | 7.23 | 12.74 | 0.19 | 2.08 |
| | 25 | 33 | 23 | 18 | 11 | 9 | 7 | 60 | M6×20 | 11.40 | 19.50 | 0.35 | 2.67 |
| | 30 | 42 | 28 | 23 | 14 | 12 | 9 | 80 | M8×25 | 16.42 | 28.10 | 0.62 | 4.35 |

▲ 轨道安装孔端距参考技术信息【安装孔端距】 ▶ P332参数表“高组低组型”。



| 追加加工 | ④追加代码 | 描述 |
|--------------|---------|---|
| 组合件 滑块数增加 | Z2-Z8 | 在单个滑块的产品上 增加2~8滑块,并安装在导轨上。 例: GEFT-H24-L1000-Z4 1000长的导轨上组装5件滑块 |
| 互换件 滑块数增加 | ZB2-ZB8 | 在单个滑块的产品上 增加2~8滑块,并单独包装。 例: GEFT-H24-L1000-ZB4 1000长的导轨上组装1件滑块, 另外4件滑块单独包装。 |
| 双轴平行使用 | BP | 将两个滑轨的高度H配合误差设置为15μm以内。 H8的L145以上、H10的L295以上、H13的L495以上不适用。 低温镀黑路处理产品不适用。 |
| 轴端孔距 | LC | 滑轨端面尺寸可自定义 例: GHSN-H28-L1000。 L1000的滑轨两端尺寸默认均分L20 例: GHSN-H28-L1000-LC10 L1000的滑轨左端(LC)尺寸L10,另一端为L30。 |



| ②H | 容许静力矩 | | |
|----|------------|------------|------------|
| | Mr KN-m | Mp KN-m | My KN-m |
| 24 | 0.08 | 0.04 | 0.04 |
| 28 | 0.13 | 0.06 | 0.06 |
| 33 | 0.23 | 0.12 | 0.12 |
| 42 | 0.40 | 0.21 | 0.21 |



交货期

5天发货

| | | |
|-----|------|-----|
| 数量 | 1~20 | 21~ |
| 交货期 | 5工作日 | 现询 |



优惠价

| | | |
|-----|------|------|
| 数量 | 1~9 | 10~ |
| 折扣率 | 100% | 另行报价 |

- ▲ 互换件滑块仅普通精度无预压
- ▲ 滑块只允许单滑块产品追加
- ▲ 双轴平行使用仅适用于高精度系列
- ▲ 双轴平行使用以两个滑轨为一组进行发货

