





★ 产品特点: 自润滑, 低噪音, 可用于灰尘, 污垢的环境, 对轴材质和安装孔的精度要求不高。





型号	类型	M材质	M材质		使用温度	滑块
			导轨	滑块		
LSWD	组件(滑块+导轨)	标准型 加长型	铝合金	铝合金	-50°C ~90°C	LSW
LSWDL			LSWL			

▲ 安装孔数N计算方法  
 安装孔数 $N = [(L-40)/P+1] \times 2$   
 (L-40)/P计算的结果需去尾法取整数。  
 ▲ 安装孔边距计算方法  
 $Y = [(L-N/2-1) \times P] / 2$



LSWD  
标准型



LSWD  
加长型



①代号 - ②d - ③L - ④滑块数量  
 LSWD - d16 - L100 - 1

B2 无油衬套

①代号	内径		③L	滑块数量	W	H <sub>1</sub>	A	h	U°	W <sub>1</sub>	S <sub>1</sub>	S <sub>2</sub>	L <sub>1</sub>		L <sub>2</sub>		L <sub>3</sub>
	②d	公差											标准型	加长型	标准型	加长型	
LSWD LSWDL	12	0	60~2500	0~10	40	27.6	8	17	80	28	M5*10	M5	39	-	26	-	-
	16	-0.027			45	33	9	20		32	M5*12		45	85	30	60	41
	20	0			48	39	11	23	60	35	M6*12		50	96	35	70	47
	25				60	47	14	27		40	M6*12		65	130	40	100	63
	30				-0.033	70	56	15		33	50		M8*18	70	140	50	110

①代号	内径 ②d	t	H	V	B	E	M	Y		P	导轨重量(kg/m)	单个滑块重量				
								Min	Max			标准型	加长型			
								LSWD LSWDL	12			4.5	22	5	40	29
16	5.5	26	45	33	M5	69	100		1.47	125	250					
20	6.6	32	6	52	37	M6	79		120	2.94	343	686				
25		57		42	94								150	3.56	450	905
30		9		42												



交货期

7天发货



数量

1~4

5~

折扣率

100%

现询



爱安特自制模组, 火爆开售! 全零件备库, 最快 5 个工作日出货!



400-6699-428



www.ant-fa.com