

铜合金止推型

标准型内径 E7 外径 r6/ 平头螺栓孔型 / 沉头螺栓孔型内径 F7 外径 m6



大批量
订购
bulk order

■ 标准型内径 E7 外径 r6/ 平头螺栓孔型 / 沉头螺栓孔型内径 F7 外径 m6



代号	类型	材料	内径公差	外径公差	硬度 HB	使用温度范围 (°C)
O FAGZ	标准型	高力黄铜 + 固体润滑剂 GR1 (大气、油中使用)	E7	r6	≥210	-50~150
O FASZ	平头螺栓孔型		F7	m6		
O FAKZ	沉头螺栓孔型		F7	m6		


产品特点: 法兰部分嵌入润滑剂, 因此可同时承受径向负载和轴向负载。适用于中低速的场合。

△ 配套轴 (大气、油中使用) 公差推荐 (仅供参考):

d8: 一般用 (重载); e7: 一般用 (轻载);

f8: 高精度用; g6: 高精度用 (间隙负载)

△ 基座孔公差推荐: H7



B2
无油衬套