

悬臂销




★ 产品特点：侧板外螺纹安装，零件侧挡圈紧固，安装方便。

■ 台阶型



①代号	②材质	③表面处理
CSPBSA	45#	四氧化三铁保护膜
CSPESA		无电解镍
CSPNSA	SUS304	-



其余 $\sqrt{R.3}$


W < D₁、B ≥ 17时扳手槽的宽度尺寸 视角标准：第一视角




①代号 - ②No - ③B - ④L

CSPBSA - 8 - B8 - L8

①代号	②No	轴径		指定单位1mm		D ₁	P	W	MD (粗牙)	dr		S	L _i	粗牙螺纹			
		D	公差g6	③B	④L					基准尺寸	容差			螺纹直径(M)	T	R	K
(台阶型) CSPBSA CSPESA CSPNSA	3	3	-0.002			5	7	5	M 3	2	+ 0.060	0.5	2	1.2~1.5	0.2~0.3	2.1~2.4	
	3A	3	-0.008			9	11	9									
	4	4		7~30	3~50	6	8	6	M 4	3	0						
	4A	4				10	12	10									
	5	5	-0.004			7	9	7	M 5	4	+ 0.075						
	5A	5	-0.012			11	13	11									
	6	6				8	10	8	M 6	5	0	0.7	2	1.5~2.5	0.2~0.6	6.3~6.6	
	6A	6				12	14	12									
	8	8			5~100	10	12	10	M 8	7	+ 0.090						
	8A	8	-0.005			14	16	14			0						
	10	10	-0.014			13	15	13	M10	9.6	0						
	10A	10		7~60		18	20	17			- 0.090						
	12	12				15	17	14		11.5		1.15	3	1.5~3.0	0.2~1.0	13.6~13.8	
	12A	12				15	17	14									
	13	13				16	18	15		12.4							
	15	15	-0.006			18	20	17	M12	14.3	0						
	16	16	-0.017			19	21	18		15.2	- 0.110						
	17	17				20	22	19		16.2							
	18	18				21	23	20		17		1.35	4	2.5~5.0	0.2~1.5	20.2~20.7	
	20	20			10~150	24	26	24	M20	19							
	20A	20				24	26	24	M16								
	22	22				26	28		M20	21	0						
	22A	22	-0.007	7~60		26	28		M16		- 0.210						
	25	25	-0.020			29	31	27	M20	23.9							
	25A	25				29	31	27	M16			1.65	5	26.0~26.2			
	30	30				34	36	32	M20	28.6							
	30A	30				34	36	32	M16								



- ▲ 有些尺寸可能带中心孔。
- ▲ 有B+L≤100。
- ▲ W<D₁时两平面宽度将扩展到直径D₁的部位。
- ▲ 有关外螺纹的退刀槽尺寸参见外螺纹退刀槽加工尺寸表。
- ▲ 如对防锈有要求，请优先选择SUS304材质产品，无电解镍表面处理产品。



追加加工类型	附件										
③追加加工代码	DL										
示例图	附带符合轴径的扣环 所有型号适用的扣环形状： NO.=6-8：E型扣环 NO.10-30A：C型扣环 附件材质：										
详细说明	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>悬臂销</th> <th>扣环 (附件)</th> </tr> <tr> <td>材质：表面处理</td> <td>材质</td> </tr> <tr> <td>45# 四氧化三铁保护膜</td> <td>弹簧钢</td> </tr> <tr> <td>45# 无电解镍</td> <td>不锈钢</td> </tr> <tr> <td>SUS304* 无表面处理</td> <td></td> </tr> </table>	悬臂销	扣环 (附件)	材质：表面处理	材质	45# 四氧化三铁保护膜	弹簧钢	45# 无电解镍	不锈钢	SUS304* 无表面处理	
	悬臂销	扣环 (附件)									
	材质：表面处理	材质									
	45# 四氧化三铁保护膜	弹簧钢									
45# 无电解镍	不锈钢										
SUS304* 无表面处理											
指定方法	DL										



交货期 **10** 工作日

- ▲ 常州发货
 - ▲ 部分产品型号 12 天发货，请以报价为准
 - ▲ 遇特殊期间交期有变更
- | | 标准订单 | 特殊订单 |
|-----|---------|------|
| 数量 | 1~100 | 101~ |
| 交货期 | 10 个工作日 | 现询 |
- ▲ 遇到特殊期间，货期会有变更，详情见官网通知。