


★ 产品特点：侧板外螺纹安装，零件侧挡圈紧固，安装方便。


■ 标准型




①代号		M材质	S表面处理
螺纹长度固定型	螺纹长度选择型		
CSPBTG	CSPBTGL	45#	四氧化三铁保护膜
CSPETG	CSPETGL		无电解镀锌
CSPNTG	CSPNTGL	SUS304	-




螺纹长度固定型



其余 ∇



螺纹长度选择型



D=M时

视角标准：第一视角

①代号 - ②No - ③B - ④L - ⑤H - ⑥M


CSPETGL - 6A - B6 - L6 - H10 - M6

订购编号示例

①代号	②No	轴径		指定单位1mm			⑥M(粗牙)	P	W	MD(粗牙)
		D	公差g6	③B	④L	⑤H				
(螺纹长度固定型)	3	3	-0.002			3~6	3	7	5	M3
	3A	3	-0.008					11	9	
	4	4		2~30	3~50	4~8	3 4	8	6	M4
	4A	4						12	10	
	5	5	-0.004			5~10	3 4 5	9	7	M5
	5A	5	-0.012					13	11	
	6	6				6~12	4 5 6	10	8	M6
	6A	6						14	12	
	8	8	-0.005		5~100	8~16	5 6 8	12	10	M8
	8A	8	-0.014					16	14	
(螺纹长度选择型)	10	10				10~20	6 8 10	15	13	M10
	10A	10		2~60				20	17	
	12	12					6 8 10 12	17	14	
	13	13						18	15	
	15	15	-0.006			12~24	6 8 10 12	20	17	M12
	16	16	-0.017					21	18	
	17	17					8 10 12	22	19	
	18	18						23	20	
	20	20			10~100			26		M20
	20A	20							24	M16
	22	22	-0.007	4~60		20~40	10 12 16 20			M20
	22A	22	-0.020					28		M16
	25	25					10 12 16 20 24	31	27	M20
	25A	25								M16
	30	30					12 16 20 24 30	36	32	M20
	30A	30								M16

- ▲ 有些尺寸可能带中心孔。
- ▲ 有关外螺纹的退刀槽尺寸参见外螺纹退刀槽加工尺寸表。
- ▲ 仅螺纹长度选择型可指定H。

螺纹直径(MD)	粗牙螺纹		
	T	R	K
3			2.1-2.4
4	1.2-1.5	0.2-0.3	2.9-3.2
5			3.9-4.1
6			4.3-4.9
8	1.5-2.5	0.2-0.6	6.3-6.6
10			8.1-8.3
12			9.8-10.1
16	1.5-3.0	0.2-1.0	13.6-13.8
20	1.5-4.0		17.0-17.2
24			20.2-20.7
30	2.5-5.0	0.2-1.5	26.0-26.2



交货期

10工作日

- ▲ 常州发货
- ▲ 部分产品型号 12 天发货，请以报价为准
- ▲ 遇特殊期间交期有变更

	标准订单	特殊订单
数量	1~100	101~
交货期	10 个工作日	现询

▲ 遇到特殊期间，货期会有变更，详情见官网通知。

C1 悬臂销/销轴/支爪螺钉

