


悬臂销




★ 产品特点：侧板螺母安装，零件侧内螺纹紧固，承载较高。

■ 标准型



| ① 代号 | | M 材质 | S 表面处理 | |
|---------|---------|--------|----------|-------|
| 螺纹长度固定型 | 螺纹长度选择型 | | 四氧化三铁保护膜 | 无电解镀锌 |
| CSUBTG | CSUBTGL | 45# | 四氧化三铁保护膜 | |
| CSUETG | CSUETGL | | 无电解镀锌 | |
| CSUNTG | CSUNTGL | SUS304 | - | - |



其余 6.3/√

B ≥ 17 时扳手槽的宽度尺寸

D=M 时

视角标准：第一视角

C1 悬臂销/螺母/轴



① 代号 - ② No - ③ B - ④ L - ⑤ F - ⑥ H - ⑦ M
 CSUBTGL - 8 - B20 - L20 - F6 - H10 - M8

| ① 代号 | ② No | 指定单位1mm | | | | ⑦ M(粗牙) | G ₆ | MD (粗牙) | P | W |
|-----------|------|-------------------------|------|--------|------|---------|----------------|------------|----|-----|
| | | D 公差g6 | ③ B | ④ L | ⑤ F | | | | | |
| (螺纹长度固定型) | 3 | 3 -0.002 -0.008 | | | | 3~6 | 3 | M3 | 7 | 5 |
| | 4 | | 2~30 | 3~50 | 3~8 | 4~8 | 3 4 | M4 | 8 | 6 |
| | 5 | 5 -0.004 -0.012 | | | | 5~10 | 3 4 5 | M5 | 9 | 7 |
| | 6 | 6 | | | | 6~12 | 4 5 6 | M6 | 10 | 8 |
| | 8 | 8 -0.005 -0.014 | | 5~100 | 5~10 | 8~16 | 5 6 8 | M8 | 12 | 10 |
| | 10 | 10 | | | | 10~20 | 6 8 10 | M10 | 15 | 13 |
| | 12 | 12 | | | | | 6 8 10 12 | | 17 | 14 |
| | 13 | 13 | | | | | | | 18 | 15 |
| | 15 | 15 -0.006 -0.017 | 2~60 | | 5~15 | 12~24 | 8 10 12 | M12 | 20 | 17 |
| | 16 | 16 | | | | | | | 21 | 18 |
| (螺纹长度选择型) | 17 | 17 | | | | | | | 23 | 20 |
| | 18 | 18 | | | | | 10 12 16 | | | |
| | 20 | 20 | | 10~150 | | | | | 26 | 24 |
| | 20A | 20A | | | | | 10 12 16 20 | | | |
| | 22 | 22 | | | | | | | 28 | 25 |
| | 22A | 22A -0.007 -0.020 | 4~60 | | 5~20 | 20~40 | | | | |
| | 25 | 25 | | | | | 10 12 16 20 24 | | 31 | 27 |
| | 25A | 25A | | | | | | | | |
| | 30 | 30 | | | | | | | 20 | M20 |
| | 30A | 30A | | | | | 12 16 20 24 30 | | 16 | M16 |

- ▲ 有些尺寸可能带中心孔。
- ▲ 有关外螺纹的退刀槽尺寸参见外螺纹退刀槽加工尺寸表。
- ▲ 仅螺纹长度选择型可指定H。




交货期 10 工作日

- ▲ 常州发货
- ▲ 部分产品型号 12 天发货，请以报价为准
- ▲ 遇特殊期间交期有变更

| | 标准订单 | 特殊订单 |
|-----|---------|------|
| 数量 | 1~100 | 101~ |
| 交货期 | 10 个工作日 | 现询 |

▲ 遇到特殊期间，货期会有变更，详情见官网通知。



| 螺纹直径(M) | 粗牙螺纹 | | |
|---------|---------|---------|-----------|
| | T | R | K |
| 3 | | | 2.1-2.4 |
| 4 | 1.2-1.5 | 0.2-0.3 | 2.9-3.2 |
| 5 | | | 3.9-4.1 |
| 6 | | | 4.3-4.9 |
| 8 | 1.5-2.5 | 0.2-0.6 | 6.3-6.6 |
| 10 | | | 8.1-8.3 |
| 12 | | | 9.8-10.1 |
| 16 | 1.5-3.0 | 0.2-1.0 | 13.6-13.8 |
| 20 | 1.5-4.0 | | 17.0-17.2 |
| 24 | | | 20.2-20.7 |
| 30 | 2.5-5.0 | 0.2-1.5 | 26.0-26.2 |