






CAD 2D/3D

①代号	类型	精度	预压	滑块数	导轨固定方式	滑块固定方式	H硬度	材质
GMWN	组合件	普通级	无预压	1	上锁式	上锁式	58HRC~	碳钢
GMW2N				2				
GMWNH	组合件	高精度	无预压	1				
GMW2NH				2				

H9、H12、H14

按图定制



①代号 - ②H - ③L - ④追加代号

GMWN - H9 - L200

GMWN - H9 - L500 - Z2

型号		②H	③L	滑块尺寸							
①代号	代码			H ₁	N	W	B	C	L ₂	L ₁	M×ℓ
GMWN	7	9	50~1000	1.9	5.5	25	19	10	21	31.2	M3×3
GMWNH	9	12		2.9	6	30	21	12	27.5	39.3	M3×3
GMW2N	12	14		3.4	8	40	28	15	31.3	46.1	M3×3.6
GMW2NH	15	16		3.4	9	60	45	20	38	54.8	M4×4.2


型号		滑轨尺寸								固定螺栓尺寸	基本 动额定负载 C ₀ (kN)	基本 静额定负载 C ₀ (kN)	重量	
①代号	代码	②H	W _R	W _B	H _R	D	h	d	P				滑块 (kg)	滑轨 (kg/m)
GMWN	7	9	14	-	5.2	6	3.2	3.5	30	M3×6	1.37	2.06	0.020	0.51
GMWNH	9	12	18	-	7	6	4.5	3.5	30	M3×8	2.75	4.12	0.04	0.91
GMW2N	12	14	24	-	8.5	8	4.5	4.5	40	M4×8	3.92	5.59	0.071	1.49
GMW2NH	15	16	42	23	9.5	8	4.5	4.5	40	M4×10	6.67	9.22	0.143	2.86

▲ 轨道安装孔端距参考技术信息【安装孔端距】 ▶ P331参数表“微型导轨-宽幅型”。



追加加工	④追加代码	描述
组合件 滑块数增加	Z2-Z8	在单个滑块的产品上 增加2-8滑块,并安装在导轨上。 例: GMWN-H9-L1000-Z4 1000长的导轨上组装5件滑块
互换件 滑块数增加	ZB2-ZB8	在单个滑块的产品上 增加2-8滑块,并单独包装。 例: GMWN-H9-L1000-ZB4 1000长的导轨上组装1件滑块,另外4件滑块单独包装。
轴端孔距	LC	滑轨端面尺寸可自定义 例: GHSN-H28-L1000。 L1000的滑轨两端尺寸默认均分L20 例: GHSN-H28-L1000-LC10 L1000的滑轨左端(LC)尺寸L10,另一端为L30。

▲ 互换件滑块仅普通精度无预压
▲ 滑块只允许单滑块产品追加



②H	容许静力矩		
	M _R N-m	M _P N-m	M _Y N-m
6.5	5.5	2.7	2.7
9	15.7	7.1	7.1
12	40.12	18.96	18.96
14	70.34	27.7	27.7
16	199.34	56.66	56.66



交货期 5天发货

数量	1-20	21~
交货期	5工作日	现询



数量	1-9	10~
折扣率	100%	另行报价