


轻载型防震支脚




★ 产品特点：良好的减震防滑效果。



①代号	底盘		螺杆		橡胶垫
	②材质	③材质	④表面处理		
SFGBZNL	NBR	45#	镀锌		丁腈橡胶(NBR)



SFGBZNL



视角标准：第一视角



①代号 - ②底径 - ③螺纹直径 - ④螺纹长度
 SFGBZNL - D33 - M8 - L30

型号		主要尺寸						承载(kg)	参考重量 (kg/pcs)
①代号	②D	③M	④L	E	H	F	F ₁	45#	SUS304
钢 SFGBZNL	33	M8	30	13	12	6	6.5	59	0.04
			50						0.05
		M10	30	17		7	8		0.06
			75						0.07
	40	M10	30	15	7	8	88	0.08	
			50					0.09	
		M12	70		19	8		10	0.10
			50						0.11
			75					0.12	
			100					0.14	

⚠ 承载与参考重量仅供参考。



数量分类	小单	中大单	大单
数量	1~50	51~100	101~
交货期	通常	7工作日	现询



数量	1-9	10~
价格	100%	另行报价

G2
支脚

