


轻载型支脚/中轻载型支脚





①代号	底盘		螺杆	
	②材质	③材质	④表面处理	
SFSMWA	SUS304	SUS304	无	
SFBZMWB	45#	45#	镀锌	

SFSMWA
SFBZMWB

视角标准：第一视角

①代号 - ②底径 - ③螺纹直径 - ④螺纹长度
SFSMWA - D50 - M12 - L100

订购编号示例

型号		③M	④L	E	F	F ₁	H	A	承载(Kg)	参考重量 (Kg/pcs)
①代号	②D									
不锈钢 SFSMWA 钢 SFBZMWB	50	M12	100	19	8	10	39	20°	300	0.28
			125	19	8	10			21	0.31
			150	19	8	10			21	0.35
		M16	100	24	10	13			400	0.29
			125	24	10	13			32	0.32
			150	24	10	13			32	0.36
	60	M16	100							0.30
			125	24	10	13	500	0.35		
			150						0.40	
		75	M16	100						0.49
				125	24	10	13	1000	0.56	
				150						0.60
	M20	100						0.50		
		125	30	13	16	1500	0.57			
		150						0.62		

▲ 承载与参考重量仅供参考。
 ▲ 螺杆倾斜角度请勿超过图纸参数，防止出现螺杆与底盘脱落。

交货期	数量分类	小单	中大单	大单	优惠价	数量	1-9	10~
	数量	1~50	51~100	101~		价格	100%	另行报价
交货期	通常	7工作日	现询					