



产品特点

- ◇ 体积小巧，结构简单，安装便捷。
- ◇ 产品真空口M5螺纹可直接安装在缓冲支杆端部。
- ◇ 真空流道的缩短，可直接提高抓取的反应时间。
- ◇ 多种真空管可自由选择，更加方便适应不同应用场合。



适用范围

- ◇ 3C行业 ◇ 包装行业
- ◇ 钣金行业 ◇ 物流行业

型号规格

AGL - X

不同真空度 (-kPa) 的真空流量 (NL/min)

型号	供气压力 bar	耗气量 NL/min	0	10	20	30	40	50	60	70	最大真空度 -kPa
AGL-X	4.5	9	14.9	9.9	4.8	4.1	3.3	2.6	1.7	-	85
	5.0	9.5	15.6	11.6	6.6	4.0	3.3	2.6	1.7	-	90
	6.0	10	17.2	14.2	9.3	4.5	3.3	2.3	1.4	-	89

不同真空度 (-kPa) 的抽气时间 (s/L)

型号	供气压力 bar	耗气量 NL/min	10	20	30	40	50	60	70	80	最大真空度 -kPa
AGL-X	4.5	9	0.4	1.3	3.2	4.6	6.5	9.8	15.3	25.70	85
	5.0	9.5	0.3	0.9	2.4	4.3	6.7	9.8	14.1	22.03	90
	6.0	10	0.2	0.7	1.3	3.7	5.9	9.5	14.5	22.41	89

尺寸规格 (mm)

