


# 标准型 外螺纹轴承



★ 产品特点：轴承上安装螺栓，无需防脱落零件，可直接安装使用。外螺纹螺栓根据需求可选择标准外螺纹型或者加长外螺纹型。轴承和轴部有不锈钢材质以及轴承为钢，轴部有无电解镀镍表面处理的规格可供选择。



①代号	类型	轴承M材质		轴	
		GB	JIS	M材质	S表面处理
ETB	外螺纹	GCr15	SUJ2	SUS303	-
SETB		9Cr18Mo	SUS440C		
ETBL		GCr15	SUJ2		
SETBL		9Cr18Mo	SUS440C		



视角标准：第一视角



型号  
ETB-D9-L5

型号		L		d	B	M	S	K	轴承公称型号
①代号	②D	标准型	加长型						
标准长度 ETB SETB 杆端加长 ETBL SETBL	6	4	6	3	2.5	3	1	1.5	673ZZ
	7			683ZZ					
	9			684ZZ					
	13	5	8	4	4	4	1	2.5	624ZZ
	16			625ZZ					
	19			626ZZ					
	22	8	12	8	7	6	2.5	4	608ZZ
	26			6000ZZ					
	30			6200ZZ					
	32	12	20	10	8	10	2.5	5	6002ZZ
	35			6202ZZ					
	37			6904ZZ					
	47	15		20	9	10	3	8	6204ZZ
	52			25	11				3

▲ 1kgf=9.8N



交货期

4天发货

C2 轴承  
锁紧螺母  
轴系

