


Nº 6945-22-20

Barra tensora, longo

simples ação, com retorno por mola, pressão de serviço máx. 400 bar.

Nº enc.	Nº do artigo	Força de aperto de 400 bar [kN]	Curso [mm]	Volume total [cm³]	Força de tensão mínima de acordo com o pistão [N]	Peso [g]
61622	6945-22-20-2x4	2 x 80	6	23,2	120	8000
61697	6945-22-20-1x8	160	6	23,2	120	7840

Barras tensoras ajustada:



Nº 6945-22-06

Nº 6945-22-08

Concepção:

Corpo em aço temperado, fosfatizado. Pistões endurecidos por cementação e retificados, mola de retorno integrada, com limitação de curso.

Aplicação:



Para um aperto e alívio rápido na prensa. Adequado para ferramentas com abas padronizadas. A gaveta é parafusada com as guias laterais na mesa da prensa. As barras distanciadoras adequadas são os Nº 6945-22-06 ou -08.

Sob consulta:



Tamanhos especiais fornecidos a pedido.



Nº 6945-22-20-2x4



Nº 6945-22-20-1x8



CAD