

N° 6370ZSK

Raccord rapide « face plane » G1/8

Pression de service max. 420 bars.

Code	Ø nominal [NW]	Débit nominal [l/min]	SW [mm]	Poids [g]
558043	4	3	17	38
558044	4	3	19	72

Utilisation:

Les modules de bridage étant verrouillés mécaniquement après le relâchement de la pression d'ouverture, le flexible peut ensuite être désaccouplé à l'aide de raccords rapides. La présence de conduites gênantes est ainsi évitée.


Remarque:

Raccord rapide à joint plat avec taraudage G1/8.


Les adaptateurs de filetages internes et externes ne sont pas compris dans la livraison et doivent être commandés séparément.

G1/8 sur G1/8 : réf. 558045

G1/8 sur G1/4 : réf. 558050



558044 Manchon



558043 Embout

N° 6370ZSK

Raccord rapide « face plane » G1/4

Zinguée.

Pression de service max. 300 bars.


Code	Ø nominal [NW]	Débit nominal [l/min]	SW [mm]	Poids [g]
427856	6	12	22	100
427872	6	12	22	170

Utilisation:


Les modules de bridage étant verrouillés mécaniquement après le relâchement de la pression d'ouverture, le flexible peut ensuite être désaccouplé à l'aide de raccords rapides. La présence de conduites gênantes est ainsi évitée.

Remarque:

Raccord rapide à joint plat avec taraudage G1/4. Une vis sans tête est fournie pour le filetage extérieur G1/4.



427872 Manchon



427856 Embout

CAD



Sous réserve de modifications techniques.