

Termostato / higrostató electrónico, ETF300

Descripción:	Termostato higrostató electrónico que monitoriza la temperatura y la humedad relativa de forma independiente, controla los calefactores y los ventiladores para prevenir la condensación y la corrosión dentro del armario. Montaje rápido sobre carril DIN 35 mm (60715).
Rango de ajuste:	0°C a 60°C, y de 40 a 90% R.H.
Material:	Plástico según UL94 V-0.
Capacidad de corte:	240 V CA, 8(3) A. 120 V CA 8(3)A. 24 V CC, 4A. Valor entre paréntesis para cargas inductivas.
Temperatura de funcionamiento:	-20°C a + 60°C.
Vida útil:	50.000 ciclos.
Conexión:	terminales para 2.5 mm ² .
Protección:	IP 20.
Certificaciones:	CE, EAC, cULus_UL Listed.
Acabado:	RAL 7035.
Cantidad por embalaje:	1 pieza.



Voltaje (V)	Frecuencia	Ref.
230V AC	50/60 (Hz)	ETF300
115V AC	50/60 (Hz)	ETF300120





Diagrama eléctrico

