

Allgemeines Zubehör

Schaltschrankleuchte, LTS

- Beschreibung:** Energiesparendes Beleuchtungssystem für alle Arten von Paneelen und Gehäusen, insbesondere in denen wenig Platz vorhanden ist. Hellgrauer Kunststoff (ABS-PC) nach UL94 V-0 gefertigt. Die Lampe kann auf ihrer schmalen oder breit Seite mit Schrauben oder magnetisch an einer beliebigen Position in einem Stahlblechgehäuse angebracht werden. Lebensdauer von 10.000 h. Eine integrierte Steckdose ermöglicht die Verwendung von zusätzlichen Geräten, und es ist mit einer Schutzkappe versehen.
- Lampen Typ:** Kompaktleuchtstofflampe, Sockel 2G7.
- Helligkeit:** 900 Lm.
- Stromverbrauch:** 11 W.
- Betriebstemperatur:** -20 °C to +50 °C.
- Dimensionen:** 345 x 91 x 40 mm.
- Anschluß:** Anschluss 2,5mm² mit Kabelklemme, Anzugsmoment 0,8Nm max.

| Nennspannung | Steckdosentyp | Zertifikate | Artikelnr. |
|-----------------|----------------|----------------|------------|
| 230 V, 50/60 Hz | Schuko | CE, EAC | LTS11 |
| 230 V, 50/60 Hz | France/Belgium | CE, EAC | LTS11FR |
| 230 V, 50/60 Hz | Switzerland | CE, EAC | LTS11CH |
| 230 V, 50/60 Hz | UK/Ireland | CE, EAC | LTS11UK |
| 120 V, 50/60 Hz | USA/Canada | CE, EAC, cULus | LTS11USAUL |

