



Material: Acero inoxidable pulido AISI de grado 304L. Cuerpo y cubierta: 1,5 mm.

Estructura: Plegado y sellado por soldadura Cuatro pernos M6x13 para la fijación del perfil inferior o de la placa de montaje.

Tapa: Plegado y sellado por soldadura Lados inclinados en 3°. Se incluyen pernos AISI 316 HD con junta de silicona azul.

Junta: La junta de silicona extraíble de una sola pieza con esquinas moldeadas ayuda a garantizar un sellado adecuado, lo que facilita y agiliza el desmontaje de la misma en las operaciones de limpieza y mantenimiento. La silicona cumple con la norma FDA 21 CFR 177.2600. Color azul (RAL 5010).

Entrada de cables: No cuenta con aberturas para cables para minimizar los riesgos higiénicos.

Puesta a tierra: Pernos de tierra M8x18 mm en el cuerpo y en la cubierta, tuercas M8, arandelas y etiquetas de toma de tierra.

Protección: Cuenta con protección IP 66/69 | TIPO 4X, 12, 13 | IK 08.

Acabado: Acero inoxidable pulido de grado 400, pulido para RA < 0.8 µm.

Suministro: Cuerpo con cubierta y accesorios de montaje.

Información adicional: Para consultar los accesorios para el exterior del armario, vaya a nuestra sección de accesorios para diseño higiénico.

A	An	P	Ref.
150	150	80	HDTB151508
150	150	120	HDTB151512
200	200	120	HDTB202012
200	300	120	HDTB203012
200	400	120	HDTB204012
300	400	120	HDTB304012