


Türkontaktschalter, ADSW

- Beschreibung:** Zur Aktivierung von elektrischen Einbauten (z. B. Leuchten, Signal, Alarm etc.). Kabeleinführung M20. Bei Edelstahl Wandgehäusen ist eine zusätzliche Bearbeitung notwendig.
- Schalterleistung:** 6A / 230V.
- Zertifikate:** CE, EAC, cULus_listed.
- Verpackungseinheit:** 1 Stück mit Montagematerial.



Artikelnr.
ADSW01



Türmontageprofile, MMDP

- Beschreibung:** Zur Verstärkung der Tür. Wird innenseitig auf M6 Stehbolzen montiert. Lochraster 10 mm. Diese Türprofile sind nicht geeignet für Wandgehäuse der AFS-Serie.
- Material:** 1,2 mm galvanisiertes Stahlblech.
- Abmessung:** 15 x 14 mm.
- Verpackungseinheit:** 1 Paar mit Montagematerial.



Für Wandgehäuse	
H	Artikelnr.
400	MMDP040
500	MMDP050
600	MMDP060
700	MMDP070
800	MMDP080
1000	MMDP100
1200	MMDP120
1400	MMDP140