

**Schaltschränke**  
**Stahlblechserie | Stahlblech**  
**ICT-Rack | MCI**

**IP 56 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10**



**Material:**

Rahmen: 1,5 mm Stahlblech. 19"-Profile und Tür: 2 mm Stahlblech. Dachblech: 1,5 mm Stahlblech. Bodenbleche: 1 mm verzinktes Stahlblech.

**Rahmen:**

Gekantetes und nahtgeschweißtes, offenes Profil mit 25 mm-Lochraster nach DIN 43660. Zudem integriertes, außenliegendes Lochraster.

**Rückseitige Tür:**

Montiert mit Wechselscharniere für Rechts- oder Linksanschlag. Inklusive Türmontagerahmen mit 25 mm-Lochraster.

**Seitenwände:**

Als Zubehör lieferbar.

**Dachblech:**

Abnehmbar.

**Schließung:**

Vierpunkt-Stangenschließ-System. 3 mm DIN Doppelbart Standardverriegelung. Schwenkhebelgriff, Profilhalbzylinder und verschiedene Einsätze als Zubehör erhältlich.

**Bodenbleche:**

Besteht aus drei oder vier (T>600 mm) Blechen.

**19"-Profile:**

Universallochung 19" seitlich und in der Front mit 25 mm-Lochraster.

**Erdung:**

Alle Paneele sind durch die Montage geerdet und mit einem eigenen Erdungsbolzen ausgestattet.

**Oberfläche:**

Schrankrahmen und Dachbleche: Pulver-Strukturlackierung, RAL 7035. 19"-Profile: verzinktes Stahlblech.

**Schutzart:**

Entspricht IP 56 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10 mit montierten Türen und Seitenwänden. IK 10.

**Zertifikate:**

CE, CSA, EAC, GOST, Kema Keur, Lloyds shipping, cULus\_listed.

**Montagemöglichkeiten:**

Seitenwände sind dort hinzuzufügen, wo die Seiten geschlossen sein sollen. Am Rahmen der Front kann ein Abschlussrahmen FFC, eine Stahl- oder eine Sichttüre angebracht werden.

**Lieferumfang:**

Rahmen mit Tür auf der Rückseite, Dachblech und Bodenplatten. Beinhaltet 19" Montageprofil CIP in der Front und Montagehalter CIB. Inklusive Erdungsbolzen. Lieferung auf einer Palette mit den Maßen der Schrankbreite. Schränke können auf der Palette angereicht werden. Das Verpackungsmaterial ist recyclebar.



# Abmessungstabelle | MCI

## IP 56 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10

Schaltschrank Abmessung				
H	B	T	HE	Artikelnr.
1100	600	600	22	MCI11066R5
1400	800	600	29	MCI14086R5
1600	600	600	33	MCI16066R5
1800	600	600	38	MCI18066R5
1800	600	800	38	MCI18068R5
1800	800	600	38	MCI18086R5
2000	600	600	42	MCI20066R5
2000	600	800	42	MCI20068R5
2000	800	600	42	MCI20086R5
2000	800	800	42	MCI20088R5
2200	600	600	47	MCI22066R5
2200	600	800	47	MCI22068R5
2200	800	600	47	MCI22086R5
2200	800	800	47	MCI22088R5

