

**Human Machine Interface – HMI**  
**Pult-Sortiment | Edelstahl**  
**Einteilige Edelstahl-Pulte | MPGS**

**IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10 (eintürig); IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10 (doppeltürig)**



**Material:**

AISI 304 vorgeschliffener Edelstahl / 316L (auf Anfrage).  
Korpus und Tür: 2 mm, Rückwand: 1,5 mm. Bodenplatte: 1,5 mm verzinktes Stahlblech. Montageplatte 2,5 mm galvanisiertes Stahlblech.

**Korpus:**

Gekantet und nahtverschweißt. Integrierter Sockel.

**Türen und Paneele:**

Einfach gekantete, aufliegende Paneele. Tür Pultbasis erlaubt Rechts- und Linksanschlag. Pultoberseite mit 12° Neigung von der Horizontalen. Verdeckte Scharniere am oberen Ende der Abdeckung erlauben einen Öffnungswinkel von 80°. Das Panel wird durch eine mechanische, selbstarretierende / -lösende Arretierung gehalten. Doppeltüren in der Pultbasis bei 1200 mm Breite.

**Montageplatte:**

Standard-Montageplatte in der Pultbasis.

**Schließung:**

3 mm DIN DB Schösser am Pultdeckel, 2 Stück DIN 3 mm DB Schließungen für die Tür der Pultbasis. Weitere Schlossarten siehe Wandgehäusebereich.

**Kabeleinführung:**

Kabeleinführung von unten. Bodenblech zur Kabeleinführung im Standard-Lieferumfang.

**Erdung:**

M8-Gewindebolzen an Korpus, Tür, Dach und Rückwand.

**Oberfläche:**

240er vorgeschliffener Edelstahl (Durchschnitt: 0,5 Mikron), Andere Körnungen auf Anfrage.

**Schutzart:**

Eintürig: IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10. Doppeltürig: IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.

**Zertifikate:**

CE, CSA, GOST, Kema Keur, Lloyds shipping, cULus\_listed.

**Lieferumfang:**

Montageplatte inkl. Befestigungsmaterial und Erdungsbolzen mit Muttern und Unterlegscheiben. Die Pulte werden auf einer Holzpalette geliefert.



# Abmessungstabelle | MPGS

**IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10 (eintürig); IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10 (doppeltürig)**


Edelstahl

Schaltschrank Abmessung			Montageplatten Abmessung		Nutzbare Tiefe	Artikelnr.
H	B	T	h	b	t	
985	600	400	790	499	357.5	MPGS06
985	600	400	790	499	357.5	MPGS06-316
985	800	400	790	699	357.5	MPGS08
985	800	400	790	699	357.5	MPGS08-316
985	1000	400	790	899	357.5	MPGS10
985	1000	400	790	899	357.5	MPGS10-316
985	1200	400	790	1099	357.5	MPGS12
985	1200	400	790	1099	357.5	MPGS12-316


*Achtung: Nur 1200 mm breite Pulte sind doppeltürig.*



## Eintürig



## Doppeltürig



# Zubehörmatrix | MPGS

Pult				Montage			Befestigung	
H	B	T	Montageplatte	Tiefenverstellungssatz	Vertikale Türmontage-profile	Sockel (Höhe 100 mm)	Sockel (Höhe 200 mm)	
MPGS06	985	600	400	GCPZ06	MPGDA01	KMB700	MSNS1064	MSNS2064
MPGS06-316	985	600	400	GCPZ06	MPGDA01	KMB700	MSNS1064	MSNS2064
MPGS08	985	800	400	GCPZ08	MPGDA01	KMB700	MSNS1084	MSNS2084
MPGS08-316	985	800	400	GCPZ08	MPGDA01	KMB700	MSNS1084	MSNS2084
MPGS10	985	1000	400	GCPZ10	MPGDA01	KMB700	MSNS1104	MSNS2104
MPGS10-316	985	1000	400	GCPZ10	MPGDA01	KMB700	MSNS1104	MSNS2104
MPGS12	985	1200	400	GCPZ12	MPGDA01	KMB700	MSNS1124	MSNS2124
MPGS12-316	985	1200	400	GCPZ12	MPGDA01	KMB700	MSNS1124	MSNS2124