


COLONNA DI GUIDA CON SCANALATURA PER ANELLO DI FISSAGGIO, ~AFNOR



Materiale:

Acciaio, cementato

Durezza superficiale: 60 + 4 HRC, Profondità di tempra 1,5 + 1 mm

Esecuzione:

rettificato

Nota:

Colonna di guida solo adatta dell'impiego assieme a elementi di guida con inserti di lubrificante solido!

☞ Combinazioni corrette / vedi tabella all'inizio del capitolo D.

☞ Istruzioni di montaggio / Tabelle dimensionali alla fine del capitolo D.

Fissaggio:

Flangia di serraggio con anello di fissaggio, senza viti, 2073.46.□□□, ordinare a parte.

2022.25. Colonna di guida con scanalatura per anello di fissaggio, ~AFNOR

d_1	25	32	40	50	63	80	100
d_3	22,3	27,8	35,8	45,8	56,8	73,8	93,8
g	2,7	4,2	4,2	4,2	6,2	6,2	6,2
l_5	25	32	63	80	100	125	160
l_1							
100	●						
125	●	●					
140	●	●					
160	●	●					
180	●	●	●				
200	●	●	●	●			
220	●	●	●	●	●		
250		●	●	●	●	●	
280			●	●	●	●	
315			●	●	●	●	●
355				●	●	●	●
400				●	●	●	●
450					●	●	●
500					●	●	●

Esempio di ordinazione:

Colonna di guida con scanalatura per anello di fissaggio, ~AFNOR	=	2022.25.
Diametro guida d_1	50 mm =	050.
Lunghezza l_1	220 mm =	220
N. d'ordine	=	2022.25. 050. 220