





BLOC À COLONNES ~DIN 9816 FORME D

201.07.



Mode de guidage

Guidage métal fritté carbonitruré



201.07. Bloc à colonnes ~DIN 9816 Forme D

N° de commande Partie 1*	Surface de travail										
	d ₁	a ₂	b ₁	b ₂	c ₁	c ₂	d ₂	d ₃	e	l	r
201.07.040.030.□□	40	112	45	55	36	40	16	15	66	100 - 355	13
201.07.063.030.□□	63	142	68	78	40	55	16	15	90	125 - 355	14

*Numéro de commande partie 2 = compléter le type/la longueur de la colonne de guidage

☞ Exemple de commande, voir début du chapitre A Châssis à colonnes en fonte