


FÜHRUNGSSÄULE MIT HALTERINGEINSTICH, ~AFNOR



Werkstoff:

Stahl, randschichtgehärtet
 Oberflächenhärte: 60 + 4 HRC, Eht: 1,5 + 1 mm

Ausführung:

geschliffen

Hinweis:

Führungssäulen nur für Festschmierstoffelemente geeignet!

☞ Passende Führungskombinationen siehe Auswahlmatrix am Anfang des Kapitels D.

☞ Einbau-Richtlinien / Maßtabellen am Ende des Kapitels D.

Befestigung:

Spannflansch mit Haltering, ohne Schrauben, 2073.46.□□□ extra bestellen.

2022.25. Führungssäule mit Halteringeinstich, ~AFNOR

d ₁	25	32	40	50	63	80	100
d ₃	22,3	27,8	35,8	45,8	56,8	73,8	93,8
g	2,7	4,2	4,2	4,2	6,2	6,2	6,2
l ₅	25	32	63	80	100	125	160
l ₁							
100	●						
125	●	●					
140	●	●					
160	●	●					
180	●	●	●				
200	●	●	●	●			
220	●	●	●	●	●		
250		●	●	●	●	●	
280			●	●	●	●	
315			●	●	●	●	●
355				●	●	●	●
400				●	●	●	●
450					●	●	●
500					●	●	●

Bestell-Beispiel:

Führungssäule mit Halteringeinstich, ~AFNOR	=	2022.25.
Führungsdurchmesser d ₁	50 mm =	050.
Länge l ₁	220 mm =	220
Bestell-Nummer	=	2022.25. 050. 220