


## 夹紧工具分类箱



### 夹紧工具分类箱

#### 带夹爪和螺栓润滑膏

夹紧工具分类箱专为带有 T 槽工作台的机床而设计, 包含用于快速夹紧工具、装置或工件的所有必需元件。

所有部件都可以更换并随时补充。由调质钢制成, 符合 DIN 标准或工厂标准。螺栓部件的强度等级为 8 或 10。

木箱带有一个可取下的折叠盖子。

### 2140.01.01. 夹紧工具分类箱

订购编号 2140.01.01...		...10.10	...12.12	...12.14	...16.16	...16.18
内容		M 10×10	M 12×12	M 12×14	M 16×16	M 16×18
通用型夹具底座	尺寸 件	1 2 3 4 4 2	2 3 4 4	2 3 4 4	2 3 4 4	2 3 4 4
夹钳带 阶梯形齿	尺寸 件	11×80 4	14×100 4	14×100 4	18×125 4	18×125 4
用于 T 型槽的螺栓, 符合 DIN 787 标准 (订购编号 2140.30.)	尺寸 件	100 63 40 4 4 2	125 80 50 4 4 2	125 80 50 4 4 2	160 100 63 4 4 2	160 100 63 4 4 2
双头螺栓	尺寸 件	80 4	100 4	100 4	125 4	125 4
六角螺母 1.5 d 高	尺寸 件	M10 6	M12 6	M12 6	M16 6	M16 6
球面垫圈, 规格与 DIN 标准类似	尺寸 件	M10 6	M12 6	M12 6	M16 6	M16 6
加长螺母 3.0 d 高	尺寸 件	M10 4	M12 4	M12 4	M16 4	M16 4
夹爪, 扁平型	尺寸 件	12 4	12 4	14 4	16 4	18 4
槽形空间	尺寸 件	- -	- -	14-20 1	14-20 1	14-20 1
环形扳手	尺寸 件	16×16 1	18×18 1	18×18 1	24×24 1	24×24 1
螺栓润滑膏	件	1	1	1	1	1