


STEMPEL TNĄCY BEZ KOŁNIERZA, KWADRATOWY I PROSTOKĄTNY, TYP A



230.



230. Stempel tnący bez kołnierza, kwadratowy i prostokątny, typ A

a	b	l ₁	l*
1 - 8	1	73,5	71
2 - 10	2	73,5	71
3 - 12	3	73,5	71
4 - 12	4	73,5	71
5 - 15	5	73,5	71
6 - 20	6	73,5	71
7 - 24	7	73,5	71
8 - 24	8	73,5	71
9 - 28	9	73,5	71
10 - 34	10	73,5	71
12 - 34	12	73,5	71

*l = Zamawiana długość znamionowa

Materiał:

HSS

Nr katalogowy 230.3.

Twardość:

Trzon 64 ± 2 HRC

Opis danego materiału oraz innych materiałów zamieszczony jest na początku rozdziału E.

Wykonanie:

Trzon stempla jest szlifowany.

l₁: Stemple kwadratowe, długość standardowa 73,5 mm, inne wymiary i materiały na żądanie

Przykład zamówienia:

Stempel tnący bez kołnierza, kwadratowy i prostokątny, typ A	=	230.
Materiał MAT	HSS	= 3.
Długość cięcia a	6 mm	= 0600.
Szerokość cięcia b	6 mm	= 0600.
Katalogowa długość nominalna l	71	= 071
Numer katalogowy	=	230. 3.0600. 0600. 071