


PŘESNÁ VYHAZOVACÍ POUZDRA, KALENÁ, DIN ISO 8405



264.1.



Materiál:

WS
 Objednávací číslo 264.1.
 Tvrdost:
 dřík 60 ± 2 HRC
 hlava 45 ± 5 HRC

📖 Popis materiálu a jiné materiály, dále začátek kapitoly E.

Provedení:

Dřík jemně broušený, kalený.
 hlava pěchovaná za tepla.
 Vodicí otvor honovaný.

*na $\varnothing d_4 = 4,5$: tolerance +0,2/-0,1

*od $\varnothing d_4 = 5$: tolerance +0,3/-0,1

264.1. Přesná vyhazovací pouzdra, kalená, DIN ISO 8405

d ₁	d ₃	d ₄	d ₂	k	r	l ₂	l ₁	70	75	80	90	100	125	150	175	200	225	250	275
2,5	1,25	1,6	5	2	0,3	20		●		●		●							
3	1,5	1,8	6	3	0,3	35			●			●	●	●					
3	1,6	1,9	6	3	0,3	35			●			●	●	●	●				
4	2	2,5	8	3	0,3	35			●			●	●	●	●	●	●		
4	2,2	2,4	8	3	0,3	35			●			●	●	●	●	●	●		
5	2,5	3	10	3	0,3	35			●			●	●	●	●	●	●		
5	2,7	3	10	3	0,3	45			●			●	●	●	●	●	●		
5	3	3,5	10	3	0,3	45			●			●	●	●	●	●	●	●	
5	3,2	3,5	10	3	0,3	45			●			●	●	●	●	●	●	●	
6	3,5	4	12	5	0,5	45			●			●	●	●	●	●	●	●	●
6	3,7	4	12	5	0,5	45			●			●	●	●	●	●	●	●	●
6	4	4,3	12	5	0,5	45			●			●	●	●	●	●	●	●	●
8	4,2	5	14	5	0,5	45			●			●	●	●	●	●	●	●	●
8	5	5,5	14	5	0,5	45			●			●	●	●	●	●	●	●	●
8	5,2	5,5	14	5	0,5	45			●			●	●	●	●	●	●	●	●
10	6	6,5	16	5	0,5	45			●			●	●	●	●	●	●	●	●
10	6,2	6,5	16	5	0,5	45			●			●	●	●	●	●	●	●	●
12	8	8,5	20	7	0,8	45			●			●	●	●	●	●	●	●	●
12	8,2	8,5	20	7	0,8	45			●			●	●	●	●	●	●	●	●
14	10	10,5	22	7	0,8	45			●			●	●	●	●	●	●	●	●
14	10,5	11	22	7	0,8	45			●			●	●	●	●	●	●	●	●
16	12	12,5	22	7	0,8	45			●			●	●	●	●	●	●	●	●
16	12,5	13	22	7	0,8	45			●			●	●	●	●	●	●	●	●

Příklad objednávky:

Přesná vyhazovací pouzdra, kalená, DIN ISO 8405	=264.1.
Průměr vyhazovače d ₃	4 mm = 0400.
Délka l ₁	75 mm = 075
Objednávací číslo	=264.1. 0400. 075