

PRÄZISIONSLEHRENBAND, UNTERLAGSFOLIE



Werkstoff:

Werkstoff-Nr. 1.1274 (C-Stahl)

Werkstoff-Nr. 1.4310 (nicht rostender Stahl)

Anwendung:

Toleranzmessungen von Passungen und Führungen

Justieren von Werkzeug-Vorrichtungen und Maschinenteilen

Prüfung von Ventil- und Kolbenspiel

2925. Präzisionslehrenband, Unterlagsfolie

Breite mm ▶	Präzisionslehrenband Inhalt pro Dose bzw. Ring						Unterlagsfolie Inhalt: Blatt pro Packung			Technische Angaben: Zugfestigkeit N/mm ²		
	5 m	10 m	5 m	5 m	5 m	5 m	10 Format 50×300 mm	5 Format 100×500 mm	5 Format 150×500 mm	Dickentoleranz ± mm	bei Kohlenstoff- Stahl	bei nichtrostenden Stahl
Dicke mm ▼												
0,005	▲	▲	–	–	–	▲	–	▲	–	0,001	–	>1500
0,01	▲	▲	–	▲	▲	▲	▲	▲	–	0,002	–	>1500
0,02	◆	◆	–	▲	▲	▲	▲	▲	–	0,002	2000–2200	>1500
0,03	◆	◆	–	◆	◆	▲	◆	▲	–	0,002	2000–2200	1500–1700
0,04	◆	◆	–	◆	◆	▲	◆	▲	–	0,003	2000–2200	1500–1700
0,05	◆	◆	◆	◆	◆	▲	◆	▲	▲	0,003	2000–2200	1500–1700
0,06	◆	◆	–	◆	◆	▲	◆	▲	–	0,003	2000–2200	1500–1700
0,07	◆	◆	–	◆	◆	▲	◆	▲	–	0,004	2000–2200	1500–1700
0,08	◆	◆	–	◆	◆	▲	◆	▲	–	0,004	2000–2200	1500–1700
0,09	◆	◆	–	◆	◆	▲	◆	▲	–	0,004	2000–2200	1500–1700
0,10	◆	◆	◆	◆	◆	▲	◆	▲	▲	0,004	2000–2200	1500–1700
0,12	◆	◆	–	–	◆	▲	◆	▲	–	0,004	2000–2200	1500–1700
0,15	◆	◆	◆	◆	◆	▲	◆	▲	▲	0,005	2000–2200	1500–1700
0,20	◆	◆	◆	◆	◆	▲	◆	▲	▲	0,006	1800–2100	1500–1700
0,25	◆	◆	◆	◆	◆	▲	◆	▲	▲	0,007	1800–2100	1500–1700
0,30	◆	◆	◆	◆	◆	▲	◆	▲	▲	0,007	1800–2100	1500–1700
0,35	◆	◆	–	–	◆	▲	◆	▲	–	0,008	1800–2000	1500–1700
0,40	◆	◆	◆	◆	◆	▲	◆	▲	▲	0,009	1600–1900	1500–1700
0,45	◆	◆	–	–	◆	▲	◆	▲	–	0,009	1600–1900	1500–1700
0,50	◆	◆	–	–	◆	▲	◆	▲	▲	0,01	1600–1900	1500–1700
0,55	◆	◆	–	–	–	▲	–	▲	–	0,01	1600–1900	1500–1700
0,60	◆	◆	–	◆	◆	▲	◆	▲	–	0,01	1600–1900	1500–1700
0,70	◆	◆	–	◆	◆	▲	◆	▲	–	0,012	1600–1900	1500–1700
0,80	◆	◆	–	◆	◆	▲	◆	▲	–	0,013	1600–1800	1500–1700
0,90	◆	◆	–	◆	◆	▲	◆	▲	–	0,013	1600–1800	1500–1700
1,00	◆	◆	–	◆	◆	▲	◆	▲	–	0,013	1600–1800	1500–1700

Bestell-Nr. Teil II = Werkstoff

◆ C-Stahl (Werkstoff-Nr. 1.1274) ist 1.

▲ nichtrostender Stahl (Werkstoff-Nr. 1.4310) ist 2.

Bestell-Beispiel:

Präzisionslehrenband		=	2925.
Werkstoff-Nr.	1.1274	=	1.
Dicke	0,07 mm	=	0070.
Breite	12,7 mm	=	0012.
Länge	10 m	=	0000
Bestell-Nummer		=	2925.1.0070.0012.10000

Bestell-Beispiel:

Unterlagsfolie		=	2925.
Werkstoff-Nr.	1.4310	=	2.
Dicke	0,02 mm	=	0020.
Breite	50 mm	=	050.
Länge	300 mm	=	300
Bestell-Nummer		=	2925.2.0020.050.300