

PLOCHÁ A ČTYŘHRANNÁ OCEL S PŘÍDAVKEM PRO OPRACOVÁNÍ, PODLE DIN 59350

2923.2099.




Materiál:

1.2099 / X5 CrS 12
částečně zušlechťená ocel pro formy,
900-1050 N/mm²

Provedení:

tloušťka přesně broušená, šířka broušená nebo frézovaná,
délka opracovaná



2923.2099. Plochá a čtyřhranná ocel s přídatkem pro opracování, podle DIN 59350

s	6,2	8,2	10,4	15,4	20,4	25,4	30,4	40,4	50,4
b									
20,3	●	●	●						
25,3	●	●	●	●					
30,3	●	●	●	●	●				
40,3	●	●	●	●	●	●			
50,3	●	●	●	●	●	●	●		
60,3	●	●	●	●	●	●	●	●	
80,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●
100,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●
125,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●
150,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●
200,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●
250,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●
300,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Příklad objednávky:

Plochá a čtyřhranná ocel s přídatkem pro opracování, podle DIN 59350	=	2923.2099.
Šířka B	80.3 mm =	080.
Tloušťka S	6.2 mm =	006.
Délka L	500 mm =	0500
Objednací číslo	=	2923.2099. 080. 006. 0500