



HALFEN MONTAGESCHIENEN


Profil 41/41 mit Zahnung



Nennmaße [mm]



Basisprofil mit Zahnung für 41er Tragsysteme



Durch formschlüssige Lastaufnahme für erhöhte Beanspruchung in Schienenlängsrichtung geeignet, insbesondere bei Edelstahlausführung.

Materialausführ.	Bestell-Nr.	Standard = ● Auf Anfr. = ○	Profilgewicht G [kg/m]	Profilquerschnitt A [cm ²]	Trägheitsmoment		Widerstandsmoment		Max. zuläss. Punktttragfähigkeit max F [kN] Ⓢ ≤L [cm]	Biegetragfähigkeit bei Spannweite L			
					I _y [cm ⁴]	I _z [cm ⁴]	W _y [cm ³]	W _z [cm ³]		F [kN]			
HZM 41/41 0284...													
wb	010-00001	●	2,63	3,25	6,91	9,10	2,91	4,41	5,6	47,0	5,3	2,6	1,6
fv	010-00002	●											
A4	010-00003	●											
HZL 41/41 0283...													
wb	010-00001	●	2,46	2,90	5,87	9,04	2,69	4,38	5,6	41,0	4,6	2,3	1,4
fv	010-00002	●											
A4	010-00003	●											
HZM 41/41 D 0284...													
wb	030-00001	○	5,11	6,51	33,74	18,38	8,16	8,90	5,6	126,0	13,8	7,0	4,7
fv	030-00002	○											
A4	030-00003	○											

Länge: 6000 mm

Bestellbeispiel: **HZM 41/41 - A4 - 6000** oder Bestell - Nr. **0284.010-00003**



Ⓢ siehe Anmerkung Ⓢ auf S. 55

Weitere Profildaten, Statik

Profildaten	Zul. Zug, Querzug	Zul. Last Druckstab
Seiten 54 - 57	Seite 58	Seite 59

Gewindeplatten, Halfenschrauben

GWP 41/41 und 41/22
HZS 41/41 und 41/22



Profil - Zubehör

SDM 41/8 Schalldämmprofil
PA 41 Profilabdeckung
HPE 41/41 Profilstopfen

