

mit Rastfunktion



Bestellschlüssel



NT-LM-35-300



Das bewährte drylin® N-Teleskop-System ist jetzt auch mit Rastfunktion erhältlich. Dabei stehen zwei Varianten zur Verfügung:

- a) Rastung in den Endlagen und in der Mittellage
- b) Feinstrastung mit wählbarem Rastabstand (Mindestrastabstand 10 mm)

- solide Kunststoff-/Aluminiumausführung
- geringes Gewicht, leiser Lauf
- kostengünstig
- korrosionsbeständig, 100% schmiermittelfrei
- stufenlose Längen bis 1.200 mm (ausgezogene Gesamtlänge)



drylin® NT-LM in Verstellung Plexiglasschutztür



drylin® NT-LM in Schutztürverstellung in Werkzeugmaschine

drylin® – Rastung End- und Mittellage bei Vollauszug – Abmessungen [mm]

Bestellnummer	b	H	Lmin	Lmax
NT-LM-35-...mm	35	19	140	600

individuelle Feinstrastung auf Anfrage; die Länge geteilt durch den Rastabstand muss eine gerade Zahl ergeben.

Beispiel: Länge 250 mm, Rastung alle 62,5 mm – $250 : 62,5 = 4$


Lieferzeit 3-8 Tage

Preis Online-Preisliste
www.igus.de/drylin-Spezialisten

Die drylin®-WKM-Mess-Systeme sind netzunabhängig. Die integrierte Batterie garantiert eine mehrjährige Betriebsdauer. Hierdurch wird eine quasi absolute Wegmessung möglich. Als Maßstab dienen Magnetbänder. Der Positionswert wird mittels fünfstelligem LC-Display angezeigt.

- Messprinzip: magnetisch mit Magnetband (10 · 1,4 mm)
- Auflösung: 0,1 mm
- Genauigkeit: $\pm(0,1 + 0,01 \cdot \text{Messlänge [m]})$ mm
- Betriebsdauer: über 5 Jahre bei 100 % ED
- Betriebstemperatur: +0 bis +60 °C
- Anzeige: LCD
- Wiederholgenauigkeit: ± 1 Digit
- Absolutmaß- und Kettenmaßfunktion
- variabel einsetzbar und transportabel
- beliebige Werte als Nullpunkt einstellbar
- Schlitten über Reibschluss klemmbar
- Anzeige wahlweise rechts (R) oder links (L) vom Führungsschlitten
- max. Schienenlänge 4000 mm (Messlänge effektiv max. 3757 mm)

Baureihen WKM-10 und -20




Bei den Baureihen 10 und 20 werden die Schienen montiert, und der Mess-Schlitten ist beweglich.

Abmessungen [mm]

Bestellnummer	drylin®-Linearführung	H	E
WKM-10-80-15-01-L	WK-10-80-15-01*	36	93
WKM-10-80-15-01-R	WK-10-80-15-01*	36	93
WKM-20-80-15-01-L	WK-20-80-15-01*	40	93
WKM-20-80-15-01-R	WK-20-80-15-01*	40	93

* Abmessungen Schiene/Schlitten ► drylin® W-Kapitel, Seite 939

Baureihe WKM-11



Bei der Baureihe 11 wird der Schlitten mit 4 Schrauben fixiert. Die Schiene ist beweglich und bietet am Schienenende Anschlussmöglichkeiten.

Abmessungen [mm]

Bestellnummer	L	C4	C5	a1	C2	A2	K1	C	A	H	S	Cm	Hm	kz
WKM-11-40	max. 2.000	40	20	18	120	60	6,6	133	73	24	6	100	54	82