




Besondere Eigenschaften

- Gehäuse: Aluminium
- ausgestattet mit DryLin® R-Lineargleitlagern, Bestellnummer OJUM-01-ø oder OJUM-03-ø
- kombinierbar mit DryLin® R-Gehäuselager, Bestellnummer OJUM-06-ø
- Befestigung der Lager im Gehäuse erfolgt über Axial-Radialfixierschrauben
- Fixierschrauben nach DIN 912-8.8, Sicherungsring nach DIN 7980
- empfohlene Toleranz für die Welle: h6-h10 (siehe igus®-unterstützte Wellen S. 65.3)
- ab Lager lieferbar



DryLin® R
mm

Telefon (0 22 03) 96 49-145
Telefax (0 22 03) 96 49-334

Abmessungen [mm]

Bestellnr.	Fluchtungs- ausgleich	d	D	H	H1	H2	H3	H4	S1	B	L	M	E1	E2	d1	d2	W
Standard	mit	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
OJUM-01	OJUM-03		H6		+0,01						+0,3	±0,02	±0,15	±0,15			
					-0,02												
OTA-01-12	OTA-03-12	12	22	30	18	13	10	25	M 6	43	76	21,5	40	30	5,20	10	14
OTA-01-16	OTA-03-16	16	26	35	22	13	12	30	M 6	53	84	26,5	45	36	5,20	10	17
OTA-01-20	OTA-03-20	20	32	42	25	18	13	34	M 8	60	104	30,0	55	45	6,80	11	17
OTA-01-25	OTA-03-25	25	40	51	30	22	15	40	M10	78	130	39,0	70	54	8,60	15	21
OTA-01-30	OTA-03-30	30	47	60	35	26	16	48	M12	87	152	43,5	85	62	10,30	18	21
OTA-01-40	OTA-03-40	40	62	77	45	34	20	60	M16	108	176	54,0	100	80	14,25	20	27

Information icon (i) and unit selection buttons (mm, Inch).