


標準油圧クランプシリンダー




最大許容圧力120 barで引張力は最大23 kN

注文番号	効果的な方法 名称	H [mm]	Öl [cm³]	D [mm]	d [mm]	接続スレッド	L [mm]			重量 [kg]
							①	②*	③	
507	SPZ.5xx-d2.5	2.5	5.2	102			60	149		2.90
	SPZ.5xx-9	9	18.8						2.85	
	SPZ.5xx-15	15							3.44	
	SPZ.507-WMS2							●		
510	SPZ.5xx-d2.5	2.5	5.2	102			52	141	136	2.90
	SPZ.5xx-9	9	18.8						2.85	
	SPZ.5xx-15	15							3.44	
	SPZ.510-WMS2							●		
	SPZ.510-WMS7							●	0.21	
520	SPZ.520-d2.5	2.5	5.2	102	22	M24x1.5	73	165	160	3.60
	SPZ.520-9	9	18.8						3.55	
	SPZ.520-15	15							4.14	
	SPZ.520-WMS2							●		
	SPZ.520-WMS7							●		
530	SPZ.530-d2.5	2.5	5.2	102			65	144	133	5.09
	SPZ.530-9	9	18.8						5.04	
	SPZ.530-15	15							5.63	
	SPZ.530-WMS2							●		
	SPZ.530-WMS7							●		
すべてのタイプ	SPZ.Awk-Vor	存在確認準備 (制御ボックス、オプション、SPZ.Awk)								
	SPZ.Awk	存在確認のための制御ボックス、10 mのホースおよびウォールダクトを含む (SPZ.Awk-Vorと接続)								

* 要望に応じてのみpLアクセサリと組み合わせ (ストローク2.5mmと9mmのみ可能)

動作原理



コントロールボックスのプレゼンス制御 (SPZ.Awk)

油圧式 : フォースダイアグラム 10...120 bar
(圧力または張力、適切な油圧ユニット75ページ)

