



Angaben in mm

Aufbau der Bestellnr.:

E B ... M-06 HT



- Hochtemperatur
- Abmessung
- metrisch
- Gewinde
- L = Linksgew.
- R = Rechtsgew.
- Gehäuse (Innengewinde)
- Maßreihe

Besondere Eigenschaften

- einsetzbar bis 200 °C
- wartungsfreier Trockenlauf
- hohe Steifigkeit
- sehr hohe Dauerfestigkeit bei wechselnden Belastungen
- Ausgleich von Fluchtungsfehlern
- Ausgleich von Kantenbelastungen
- unempfindlich gegen Schmutz, Staub und Flusen
- chemikalienbeständig
- unter Wasser verwendbar
- hohes Dämpfungsvermögen
- geeignet für rotierende, oszillierende und lineare Bewegungen
- sehr geringes Gewicht
- Maßreihe E nach DIN ISO 12240



Material

- Gehäuse: iguton G
- ▶ Seite 70.6
- Kalotte: iglidur® X
- ▶ Kap. 6

Abmessungen [mm]

igubal®-Gelenkköpfe EBRM HT/EBLM HT

Bestellnummer		d1	d2	d3	d4	d5	C1	B	h1	l3	l4	W	max. Kippwinkel
		E10											
Rechtsgewinde	Linksgewinde												
EBRM-06 HT	EBLM-06 HT	6	21	M06	11,0	13	4,4	6	30	12	40,5	SW11	27°
EBRM-08 HT	EBLM-08 HT	8	24	M08	13,0	16	6,0	8	36	16	48,0	SW14	24°
EBRM-10 HT	EBLM-10 HT	10	29	M10	15,0	19	7,0	9	43	18	57,5	SW17	24°
EBRM-12 HT	EBLM-12 HT	12	34	M12	18,0	22	8,0	10	50	20	67,0	SW19	21°

Lieferzeit: ab Lager

igubal®-Gelenkköpfe
mm EBRM HT/EBLM HT

Telefon (0 22 03) 96 49-145
Telefax (0 22 03) 96 49-334

