



igubal®-Stehlager | Lieferprogramm

Stehlager Slimline: ESTM SL



Bestellschlüssel

ESTM-05 SL



- extrem leicht
- extrem platzsparend
- kostengünstig
- Lebensdauer berechenbar
- wartungs- und schmiermittelfrei
- mit M3-Artikelnummer, z.B. ESTM-10-SL-M3
- für Spaxschrauben mit Außendurchmesser 3,5 mm



Material:

Gehäuse: **igumid G** ▶ Seite 983

Kalotte: **iglidur® J** ▶ Seite 674

Belastungsdaten

Bestellnummer	maximale radiale Zugkraft		maximale radiale Druckkraft		maximale seitliche Kraft		maximale axiale Kraft	
	kurzzeitig	langzeitig	kurzzeitig	langzeitig	kurzzeitig	langzeitig	kurzzeitig	langzeitig
	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]
ESTM-05 SL	1.500	750	1.400	700	900	450	150	75
ESTM-06 SL	1.500	750	1.400	700	900	450	150	75
ESTM-08 SL	1.600	800	1.400	700	950	475	100	50
ESTM-10 SL	1.600	800	1.400	700	1.000	500	100	50

Abmessungen [mm]

Bestellnummer	d1 H10	d2	h	h1	h2	a	m	C1	maximaler Kippwinkel
ESTM-05 SL	5,0	2,5	18,0	10,0	6,5	16,0	10,0	6,0	17°
ESTM-06 SL	6,0	2,5	18,0	10,0	6,5	16,0	10,0	6,0	17°
ESTM-08 SL	8,0	2,5	19,0	10,0	6,5	18,0	12,0	6,0	17°
ESTM-10 SL	10,0	2,5	20,0	10,0	6,5	20,0	14,0	6,0	17°



Liefer- ab Lager
zeit



Preise Online-Preisliste
www.igus.de/de/igubal



Bestell- Bestellnummer
beispiel ESTM-05 SL