

定位零件

肘夹 推拉式 / 门闩式

选型指南



举例

型号
TC07-31

型号
TC02-20




| 型号 | TC07-31 |
|--------|-------------|
| 主体材质 | SS400 |
| 表面处理 | 光泽镀锌 |
| 夹持力 | 318KG |
| 自重 | 700G |
| 把手开闭角度 | 180° |
| 压把移动距离 | 41.3 mm |
| 附件 | TC-SA085012 |
| 安装形式 | 法兰座 |
| 把手形式 | 直手柄 |




| 型号 | TC07-10 |
|--------|-------------|
| 主体材质 | SS400 |
| 表面处理 | 光泽镀锌 |
| 夹持力 | 364KG |
| 自重 | 800G |
| 把手开闭角度 | 180° |
| 压把移动距离 | 41.4 mm |
| 附件 | TC-SA105015 |
| 安装形式 | 法兰座 |
| 把手形式 | 直手柄 |

TC07-31



TC07-10




| 型号 | TC09-1 | TC09-1D |
|------|--------|---------|
| 主体材质 | SS400 | |
| 表面处理 | 光泽镀锌 | |
| 夹持力 | 170KG | |
| 自重 | 185G | |
| 安装形式 | 法兰座 | |
| 把手形式 | 直手柄 | |




| 型号 | TC02-20 |
|--------|-------------|
| 主体材质 | SS400 |
| 表面处理 | 光泽镀锌 |
| 夹持力 | 318KG |
| 自重 | 690G |
| 把手开闭角度 | 180° |
| 压把移动距离 | 66.8mm |
| 附件 | TC-SA105015 |
| 安装形式 | 螺纹固定式 |
| 把手形式 | 直手柄 |

TC09-1



TC02-20



TC09-10

