


# 微调手轮 压纹表盘型

code  
5天发货

## 选型指南

举例	型号	d	旋转方式	比率
标准	Code D			
	SL32AB 65	- 10	- E	- 50

Code	形状	联轴部分	手轮主体	
		材质	材质	表面处理
SL32AB	压纹表盘型	ADC12	ADC12	烤漆(黑色)



型号		d	旋转方式	比率	H	h	H <sub>1</sub>	D <sub>1</sub>	M	参考重量 (kg/pcs)
Code	D									
SL32AB	65	10	I (顺增)	10 15 20 30 50	46	18	29.5	32	6	0.24
		12	E (逆增)							

## 框架部品及配件

支柱

支柱座

支柱  
固定夹

触摸屏  
支架

支脚

脚轮

拉手

手柄·  
旋钮

手轮

铰链

门部件

