


KLEMMELEMENTE SERIE MK

PRODUKTVORTEILE



- ▶ **breites Produktsortiment**
für alle gängigen Profilschienenführungen
- ▶ **energielos geöffnet (NO)**
mit Druck schließend
- ▶ **hohe Standzeit**
bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen

INFORMATIONEN RUND UM DIE PRODUKTE

EINSATZ- MÖGLICHKEITEN


- ▶ **Positionieren von Achsen**
- ▶ **Festsetzen von Vertikalachsen**
- ▶ **Positionieren von Hubwerken**

WEITERE INFORMATIONEN

- ▶ **Adapterplatte**
Je nach Höhe des Führungswagens (Maß D) ist zusätzlich eine Adapterplatte als Höhenausgleich zu bestellen.
- ▶ **Sondervarianten auf Anfrage z.B.**
mit Initiatorabfrage
mit zusätzlichem Luftanschluss (von oben, von vorne)

TECHNISCHE DETAILS

- ① **Profilschienenführung**
- für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
- ② **Keilgetriebe**
- Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken
- ③ **Klemmbacken**
- werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
- ④ **Gehäuse**
- aus chemisch vernickeltem Stahl
- ⑤ **Pneumatikkolben**
- der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung



INFORMATIONEN ZUR SERIE

TECHNISCHE DATEN

Schienengröße	12-100 mm
Haltekraft	350-2250 N
Druck min.	3 bar
Druck max.	6 bar
Federenergiespeicher	nicht vorhanden
PLUS-Anschluss	nein
Klemmzyklen	bis zu 5 Mio.
Bremszyklen	nicht geeignet
Betätigung	pneumatisch



▶ Technische Informationen

Alle Informationen auf einen Klick: www.zimmer-group.de
Finden Sie anhand der Bestell-Nr. Ihres gewünschten Produktes Daten, Zeichnungen, 3-D-Modelle und Betriebsanweisungen zu Ihrer Baugröße.
Schnell, übersichtlich und immer aktuell.