

blueglobe TRI NM/Cr



Messing verchromt, Feder aus Bronze (nicht magnetisch)
Metrisches Gewinde EN 60423
Mit O-Ring HNBR
Schutzart IP 68 bis 15 bar, IP 69
Zugentlastung bis Klasse B, EN 62444

Brass, chrome-plated, spring made of bronze (non-magnetic)
Metric thread EN 60423
With o-ring HNBR
Type of protection IP 68 up to 15 bar, IP 69
Strain relief up to class B, EN 62444

i **M12 bis M20 werden ohne Inlet ausgeliefert. M25 bis M50: gekürztes Inlet**
M12 up to M20 are supplied without inlet, M25 up to M50: shortened inlet

Werkstoff Verschraubungskörper Material gland body	Ausführung/Farbe Version/colour	Werkstoff Dichteinsatz Material sealing insert	Farbe Colour	Temperaturbereich min./max. Temperature range (min./max.)
Messing Brass	Verchromt Chrome-plated	TPE	Blaue Blue	-40 °C / +130 °C




Abb. 3 – ohne Inlet
 Fig. 3 – without inlet

Anschlussgewinde/ -länge Connection thread/ length	Art.-Nr. Art. no.	Dichtbereich Sealing range	Dichtbereich ohne Inlet Sealing range without inlet	Dichtbereich mit Inlet Sealing range with inlet	Schirm-Ø Shield Ø	Bauhöhe Mounting height	Schlüssel- weite Spanner width
A	D mm	max./min. ø mm	max./min. ø mm	max./min. ø mm	max./min. ø mm	C mm	SW x E mm
M12x1,5	5,0 bg 212ms triNM/Cr	8,0– 5,0	8,0– 5,0		5,0– 3,0	21,0	17x18,9 50
M16x1,5	9,0 bg 216ms triNM/Cr 9lg	11,0– 7,0	11,0– 7,0		9,0– 5,0	24,0	20x22,2 50
M20x1,5	10,0 bg 220ms triNM/Cr 10lg	14,0– 9,0	14,0– 9,0		12,0– 7,0	30,0	24x26,5 50
M25x1,5	11,0 bg 225ms triNM/Cr 11lg	20,0– 11,0	20,0– 16,0	16,0– 11,0	16,0– 10,0	30,0	30x33 50
M32x1,5	12,0 bg 232ms triNM/Cr 12lg	25,0– 15,0	25,0– 20,0	20,0– 15,0	20,0– 13,0	32,0	36x39,5 25
M40x1,5	13,0 bg 240ms triNM/Cr 13lg	32,0– 20,0	32,0– 26,0	26,0– 20,0	28,0– 20,0	35,0	45x48 10
M50x1,5	14,0 bg 250ms triNM/Cr 14lg	42,0– 31,0	42,0– 35,0	35,0– 31,0	37,0– 28,0	39,0	57x61 5
M63x1,5	15,0 bg 263ms triNM/Cr 15lg	54,0– 41,0	54,0– 46,0	46,0– 41,0	46,0– 37,0	45,0	68x72 5

i **Anzugsdrehmomente siehe Technischer Anhang Seite 494**
For tightening torques, see technical appendix page 494

i **Montageanleitung siehe Technischer Anhang Seite 494**
For assembly instructions see technical appendix page 494

i **Bei der Installationsvariante mit Schirmweiterführung beachten Sie den Technischen Anhang (Baumaß E und Abb. 2 der Montageanleitung) auf Seite 480.**
For the installation variant with cable screen extension please refer to the technical appendix (dimension E and fig. 2 of the installation instructions) on page 480

49600 | IT03800