

直线轴承组件 嵌入式 双衬型 紧凑型



选型指南

举例	型号
Code	d
标准	LBFPLS 16


Code			外壳			滚珠	保持器	使用环境温度
圆法兰型	方法兰型	两面切割法兰	材质	硬度	表面处理	材质	材质	
LBFPLS	LBKPLS	LBHPLS	相当于SUJ2	58HRC~	-	相当于SUJ2	树脂(相当于DURACON M90)	-20~80°C



●圆法兰型

●方法兰型

●两面切割法兰型



型号		容差	D	容差	La	容差	ℓ	H	T	d <sub>2</sub>	d <sub>1</sub>	t	r	P. C. D.	W
Code	d														
圆法兰型	6	0 -0.010	10	0 -0.011	35	±0.3	5	25	5	3.5	6	3.1	3	19	20
LBFPLS	8		13	0	45			28						22	23
方法兰型			17	-0.013	55			35						27	27
LBKPLS	10		19	0	57		6	38	6	4.5	7.5	4.1	3.75	30	29
侧切法兰型	12		26	-0.016	70									44	36
LBHPLS	16														

d	A	F	偏心	滚珠列数	垂直度	基本额定负载		静态容许力矩 (N·m)	重量(g)		
						C(动)N	Co(静)N		圆法兰型	方法兰型	两面切割法兰型
6	-	19	0.015	6	0.015	205	308	2.46	24	20	21
8	-	22				382	554	5.76	38	34	35
10	-	27				584	866	10.99	79	68	73
12	-	30				607	898	11.85	95	82	87
16	24	27				964	1430	23.48	154	135	141

- 单轴机械手
- 直线模组
- 单轴组件
- 手动组件
- 防尘罩
- 导向轴
- 导向轴支座
- 固定环
- 直线轴承
- 直线轴承组件
- 微型滚珠衬套
- 无油衬套及组件
- 直线导轨
- 导轨配件
- 滚珠丝杠
- 丝杠支座
- 梯形丝杠及支座
- 位置显示器
- 抽屉导轨
- 线性滑轨
- 花键