

Balgsauggreifer (rund)

FSG 52 HT1-60 G1/4-IG


Art-Nr.:10.01.06.02388

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02388>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Balgsauggreifer (rund) >

Balgsauggreifer FSG (2,5 Falten) > FSG 52 HT1-60 G1/4-IG

Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke



Baugröße: 52

Saugerwerkstoff: Hochtemp. Material HT1


Materialhärte [Shore A]: 60 Shore A

Anschluss: G1/4"-IG

Faltenanzahl: 2,5

Vakuumananschluss: G1/4"-IG

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d2	24,60 mm
dn	4,40 mm
Dmax(S)	55 mm
Ds	52,50 mm
G1	G1/4"-IG
H	64 mm
LG1	10 mm
SW1	17 mm
Z (Hub)	25 mm

Technische Daten

Attribut

Wert

[Schmalz kontaktieren](#)

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, D-72293 Glatten | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Balgsauggreifer (rund)


FSG 52 HT1-60 G1/4-IG

Art-Nr.:10.01.06.02388

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02388>

Saugerwerkstoff	Hochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A]	60 Shore A
Baugröße	52
Faltenanzahl	2,50
Anschluss	G1/4-IG
Werkstückradius min. (konvex)	75 mm
Volumen	35 cm ³
Saugkraft	28,52 N
Abreißkraft	96 N
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	6 mm
Gewicht	32,30 g
Produktfamilie	FSG

Zubehör



DR 52/33x5 MOS SI-15

Art-Nr.:10.01.06.02548

Außendurchmesser D: 52 mm

Innendurchmesser d: 33 mm

Höhe H: 5 mm

Materialtyp: Moosgummi

Dichtmaterial: Silikon SI

Materialhärte [Shore A]: 15 Shore A

Balgsauggreifer (rund)

FSG 52 HT1-60 G1/4-IG

Art-Nr.:10.01.06.02388

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02388>



FD 44 120

Art-Nr.:10.01.06.02573

Außendurchmesser D: 44 mm

Filterfeinheit: 120 µm

Verwendung Konstruktion: Balgsauggreifer

Baugröße: FG 52



SU 50


Art-Nr.:10.01.01.12837

Baugröße: 50

Spannbereich: 45,0 ... 60,0 mm

Temperaturbeständigkeit: 80 °C

Ersatzteile



SA-NIP N018 G1/4-IG DN440

Art-Nr.:10.01.06.01066

Nippelfamilie: N 018

Gewinde G1: G1/4"-IG

Länge L1: 28,8 mm

Einbaulänge: 15 mm

Nenn Durchmesser dn: 4,4 mm

Schlüsselweite SW2: 5 mm


Normteilerwerkstoff: Aluminium

Balgsauggreifer (rund)

FSG 52 HT1-60 G1/4-IG

Art-Nr.:10.01.06.02388

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02388>



FG 52 HT1-60 N018

Art-Nr.:10.01.06.02365

Baugröße: 52

Saugerwerkstoff: Hochtemp. Material HT1

Materialhärte [Shore A]: 60 Shore A

Faltenanzahl: 2,5