


选型指南

标准	举例	型号	-	L
		Code	D	
		WGZ20C	8	72




Code	型号	材质	硬度
WGZ20C	管型 内螺纹型	SUJ2	58HRC~
WGZ36C			
WGZ36CS		SUS404C	56HRC~
WGZ37C		两端内螺纹型	SUJ2


●直杆型



●一端内螺纹型



●两端内螺纹型



型号		L	d1
Code	D		
直杆型 WGZ20C	5	40~90	2.5
	6		
	8	40~150	3.3
	10		4.2
	12		5

型号		L	d1	M (粗牙)	
Code	D				
内螺纹型 一端内螺纹型 WGZ36C WGZ36CS	5	40~90	2.5	M3	
	6				
	8	40~150	3.3	M4	
	10				4.2
	12				
			5	M6	

型号		L	d1	M (粗牙)
Code	D			
内螺纹型 两端内螺纹型 WGZ37C	5	40 50 60 70 80 90	2.5	M3
	6			
	8	40 50 60 70 80 90 100	3.3	M4
	10			
12		5	M6	

单轴
机械手

直线模组

单轴组件

手动组件

防尘罩

导向轴

导向轴
支座

固定环

直线轴承

直线轴承
组件

微型
滚珠衬套

无油衬套
及组件

直线导轨

导轨配件

滚珠丝杠

丝杠支座

梯形丝杠
及支座

位置
显示器

抽屉导轨

线性滑轨

花键