


选型指南

举例	型号
Code	No.
标准	HG13S36 12

导轨材质	不锈钢(SUS304)
钢珠材质	SUS440C




注：不可分离
注：内滑轨与外滑轨不能调换使用。

■ 不锈钢制中载型两段抽拉式

型号	Code	No.	滑轨长度	行程	A	Ba	C	D	E	F	G	额定负载 (N/2个)
	14	355.6	279.4	-	203.2	304.8	-	200	311.1	323.8	460	
	16	406.4	304.8	-	254	355.6	-	250.8	361.9	374.6	421	
	18	457.2	330.2	203.2	304.8	406.4	212.7	301.6	412.7	425.4	401	
	20	508	381	228.6	355.6	457.2	238.1	352.4	463.5	476.2	362	
	22	558.8	406.4	254	406.4	508	263.5	403.2	514.3	527	332	
	24	609.6	431.8	279.4	457.2	558.8	288.9	454	565.1	577.8	293	
	26	660.4	482.6	304.8	508	609.6	314.3	504.8	615.9	628.6	264	
	28	711.2	508	330.2	558.8	660.4	339.7	555.6	666.7	679.4	244	

注：1. 安装螺丝请使用M4盘头小螺丝、大圆头小螺丝或夹紧小螺丝 2. 水平安装使用时，负载能力下降到额定的25%左右（参考）



注：可分离
注：内滑轨与外滑轨不能调换使用
注：依生产批次不同，截面形状可能有稍微不同

材质	钢
表面处理	铬酸盐光泽处理(三价格)

■ 钢制中载型两段抽拉式

型号	Code	No.	滑轨长度	行程	A	Ba	C	D	E	F	G	额定负载 (N/2个)
	14	356	279	-	203.2	304.8	-	200	311.1	323.8	362	
	16	406	305	-	254	355.6	-	250.8	361.9	374.6	381	
	18	457	330	203.2	304.8	406.4	212.7	301.6	412.7	425.4	361	
	20	508	381	228.6	355.6	457.2	238.1	352.4	463.5	476.2	322	
	22	559	406	254	406.4	508	263.5	403.2	514.3	527	303	
	24	610	432	279.4	457.2	558.8	288.9	454	565.1	577.8	264	
	26	660	483	304.8	508	609.6	314.3	504.8	615.9	628.6	234	
	28	711	508	330.2	558.8	660.4	339.7	555.6	666.7	679.4	224	

注：1. 拉到移动距离极限时将会停止。如果继续拉动，内外滑轨可拆卸 2. 安装螺丝请使用M4盘头小螺丝、大圆头小螺丝或夹紧小螺丝 3. 水平安装使用时，负载能力下降到额定的25%左右（参考）

- 单轴机械手
- 直线模组
- 单轴组件
- 手动组件
- 防尘罩
- 导向轴
- 导向轴支座
- 固定环
- 直线轴承
- 直线轴承组件
- 微型滚珠衬套
- 无油衬套及组件
- 直线导轨
- 导轨配件
- 滚珠丝杠
- 丝杠支座
- 梯形丝杠及支座
- 位置显示器
- 抽屉导轨
- 线性滑轨
- 花键