

抽屉导轨 铝合金两段抽拉 / 铝合金三段抽拉

code
5天发货



选型指南

举例	型号
Code	No.
标准	HG23A2 20



	材质	表面处理
①	铝合金	本色阳极氧化处理
②		
③	钢	-

特点:
滑轨主体使用铝合金, 重量轻、体积小
价格低

HG23A2 简易型



HG24A2



注: A、B为外滑轨的安装孔尺寸



■ 铝合金两段抽拉

型号		滑轨长度	行程	A	Ba	C	D	F	额定负载 (N/2个)	
Code	No								HG23A2	HG24A2
HG23A2 HG24A2	*06	60	30	-	30	-	30	25	50	146
	*07	70	40		40		25			
	*09	90	50		60		25			
	*10	100	60		70		25			
	20	200	120	85	170	85	170	65	-	116
	30	300	180	135	270	135	270	105		97
	40	400	240	185	370	185	370	145		87
50	500	300	235	470	235	470	185	77		

注: HG23A2选型仅限带*的 2. 不能分离滑轨 3. 安装螺丝请使用M3平头螺丝 4. 水平安装使用, 负载能力下降到额定的25%左右 (参考)

	材质	表面处理
①	铝合金	本色阳极
②		
③	钢	-

HG25A3



■ 铝合金三段抽拉

型号		滑轨长度	行程	A	Ba	C	D	额定负载 (N/2个)
Code	No							
HG25A3	10	100	100	-	70	-	70	106
	20	200	223	85	170	85	170	87
	30	300	345	135	270	135	270	67
	40	400	460	185	370	185	370	48
	50	500	576	235	470	235	470	28

注: 1. 不能分离滑轨 2. 安装时请使用M3平头螺丝 3. 水平安装使用, 负载能力下降到额定的25%左右 (参考)

单轴机械手

直线模组

单轴组件

手动组件

防尘罩

导向轴

导向轴
支座

固定环

直线轴承

直线轴承
组件

微型
滚珠衬套

无油衬套
及组件

直线导轨

导轨配件

滚珠丝杠

丝杠支座

梯形丝杠
及支座

位置
显示器

抽屉导轨

线性滑轨

花键