


L型扭矩蝶形铰链 任意角度定位圆孔型

code
5天发货

选型指南

举例	型号		安装方向
	Code	No.	
标准	HY64S	04	L



Code	材质	表面处理
HY64S	SUS304	滚磨抛光

型号		安装方向	扭矩 N · m	脱离扭矩 N · m	参考重量 (kg/pcs)
Code	No.				
HY64S	04	L (左用)	0.4 \pm 20%	0.7 \pm 20%	0.03
	08	R (右用)	0.8 \pm 20%	1.5 \pm 20%	

注：从拉回状态脱离后至通常的“扭矩使用范围”前的最大扭矩。

注：扭矩值为单个铰链时的扭矩，请将扭矩值相同的铰链左右配套使用。

支柱

支柱座

支柱
固定夹触摸屏
支架

支脚

脚轮

拉手

手柄 ·
旋钮

手轮

铰链

门部件