



RAMPA®-Dreher Typ 507
zum Einschrauben von geschlitzten
RAMPA®-Muffen. Schaft gemäß
DIN 3126-Form E 6,3


RAMPA®-drivers type 507
to insert slotted RAMPA®-inserts. Shank
according to DIN 3126-Form E 6,3

507

| Art. | d | SW / HD |
|---------|------|------------|
| 507 400 | M 4* | 1/4" E 6,3 |
| 507 500 | M 5* | 1/4" E 6,3 |
| 507 600 | M 6* | 1/4" E 6,3 |
| 507 800 | M 8* | 1/4" E 6,3 |
| 507 100 | M10* | 1/4" E 6,3 |

*Hinweis:
Für geschlitzte
Muffen, gilt nicht für
Typ C, CA, E

*Please note:
For slotted inserts,
not to be used for
Type C, CA, E



RAMPA®-Dreher Typ 504
mit Schaft gemäß
DIN 3126-Form E 11,2

RAMPA®-drivers Type 504
with shank according to
DIN 3126-Form E 11,2

504

| Art. | SW / HD | SW1 |
|---------|---------|--------|
| 504 400 | 4 | E 11,2 |
| 504 500 | 5 | E 11,2 |
| 504 600 | 6 | E 11,2 |
| 504 800 | 8 | E 11,2 |
| 504 100 | 10 | E 11,2 |
| 504 120 | 12 | E 11,2 |




RAMPA®-Dreher Typ 506
mit Schaft gemäß
DIN 3126-Form E 6,3

RAMPA®-drivers Type 506
with shank according to
DIN 3126-Form E 6,3

506

| Art. | SW / HD | SW1 |
|---------|---------|------------|
| 506 400 | 4 | 1/4" E 6,3 |
| 506 500 | 5 | 1/4" E 6,3 |
| 506 600 | 6 | 1/4" E 6,3 |
| 506 800 | 8 | 1/4" E 6,3 |
| 506 100 | 10 | 1/4" E 6,3 |



RAMPA®-Innensechskantschlüssel
Typ KR
gehärtet, mit Sechskant an
beiden Seiten für die Montage von
zerlegbaren Möbeln

RAMPA®-allen keys type KR
case hardened, hexagons on both
ends, for KD furniture

KR

| Art. | SW / HD | kg/100 |
|-------------|---------|--------|
| 521 030 005 | 3 | 5,2 |
| 521 040 005 | 4 | 10,2 |
| 521 050 005 | 5 | 13,6 |
| 521 060 005 | 6 | 21,1 |
| 521 080 005 | 8 | 50,0 |

