


## 端直通接头

固定螺纹: BSPP 惠氏管螺纹, 圆柱形  
管接头: ISO 1179-2 标准 E 型  
密封方式: PEFLEX 密封圈  
密封材料: 标准丁腈橡胶

管件连接件: 24°符合 ISO 8434-1 标准



3

| 系列管外径<br>d1 | d2        | 压力     | d7   | dx | lg   | l2   | SW1 | i  | Nm<br>-10 % | kg/100<br>大约 | 订货号        | 名称                              |
|-------------|-----------|--------|------|----|------|------|-----|----|-------------|--------------|------------|---------------------------------|
| L 28        | G 3/4 A   | PN 250 | 31.9 | 18 | 41   | 17.5 | 41  | 16 | 180         | 14.6         | 1784122000 | 24-SDS-L28-G3/4E                |
| L 28        | G 1 A     | PN 250 | 39.9 | 23 | 43   | 17.5 | 41  | 18 | 230         | 16.5         | 0784262000 | 24-SDS-L28-G1E <sup>1)</sup>    |
| L 28        | G 1 1/4 A | PN 250 | 49.9 | 23 | 46   | 18.5 | 50  | 20 | 330         | 25.2         | 1784902000 | 24-SDS-L28-G11/4E               |
| L 35        | G 1 A     | PN 250 | 39.9 | 23 | 46   | 17.5 | 46  | 18 | 230         | 23.8         | 1784362000 | 24-SDS-L35-G1E                  |
| L 35        | G 1 1/4 A | PN 250 | 49.9 | 30 | 48   | 17.5 | 50  | 20 | 330         | 27.1         | 0784272000 | 24-SDS-L35-G11/4E <sup>1)</sup> |
| L 35        | G 1 1/2 A | PN 250 | 54.9 | 30 | 52   | 19.5 | 55  | 22 | 500         | 37.4         | 1785612000 | 24-SDS-L35-G11/2E               |
| L 42        | G 1 1/4 A | PN 250 | 49.9 | 30 | 50   | 19   | 55  | 20 | 330         | 33.6         | 1785652000 | 24-SDS-L42-G11/4E               |
| L 42        | G 1 1/2 A | PN 250 | 54.9 | 36 | 52   | 19   | 55  | 22 | 500         | 34.3         | 0784282000 | 24-SDS-L42-G11/2E <sup>1)</sup> |
| S 6         | G 1/4 A   | PN 800 | 18.9 | 4  | 32   | 13   | 19  | 12 | 60          | 3.5          | 0784292000 | 24-SDS-S6-G1/4E <sup>1)</sup>   |
| S 6         | G 3/8 A   | PN 800 | 21.9 | 4  | 34.5 | 15.5 | 22  | 12 | 90          | 6.0          | 1784052000 | 24-SDS-S6-G3/8E                 |
| S 6         | G 1/2 A   | PN 630 | 26.9 | 4  | 39   | 18   | 27  | 14 | 150         | 8.6          | 1784252000 | 24-SDS-S6-G1/2E                 |
| S 8         | G 1/4 A   | PN 800 | 18.9 | 5  | 34   | 15   | 19  | 12 | 60          | 4.1          | 0784302000 | 24-SDS-S8-G1/4E <sup>1)</sup>   |
| S 8         | G 3/8 A   | PN 800 | 21.9 | 5  | 34.5 | 15.5 | 22  | 12 | 90          | 5.7          | 1784132000 | 24-SDS-S8-G3/8E                 |
| S 8         | G 1/2 A   | PN 630 | 26.9 | 5  | 39   | 18   | 27  | 14 | 150         | 9.5          | 1785942000 | 24-SDS-S8-G1/2E                 |
| S 10        | G 1/4 A   | PN 800 | 18.9 | 5  | 34   | 14.5 | 19  | 12 | 60          | 4.2          | 0784152000 | 24-SDS-S10-G1/4E                |
| S 10        | G 3/8 A   | PN 800 | 21.9 | 7  | 34.5 | 15   | 22  | 12 | 90          | 5.5          | 0784312000 | 24-SDS-S10-G3/8E <sup>1)</sup>  |
| S 10        | G 1/2 A   | PN 630 | 26.9 | 7  | 39   | 17.5 | 27  | 14 | 150         | 8.9          | 1784242000 | 24-SDS-S10-G1/2E                |
| S 12        | G 1/4 A   | PN 630 | 18.9 | 5  | 36   | 16.5 | 22  | 12 | 60          | 5.6          | 1784142000 | 24-SDS-S12-G1/4E                |
| S 12        | G 3/8 A   | PN 630 | 21.9 | 8  | 36.5 | 17   | 22  | 12 | 90          | 6.2          | 0784322000 | 24-SDS-S12-G3/8E <sup>1)</sup>  |
| S 12        | G 1/2 A   | PN 630 | 26.9 | 8  | 39   | 17.5 | 27  | 14 | 150         | 9.1          | 0784172000 | 24-SDS-S12-G1/2E                |
| S 12        | G 3/4 A   | PN 420 | 31.9 | 8  | 43   | 19.5 | 32  | 16 | 200         | 13.4         | 1784152000 | 24-SDS-S12-G3/4E                |
| S 14        | G 3/8 A   | PN 630 | 21.9 | 8  | 39   | 19   | 24  | 12 | 90          | 8.3          | 1785922000 | 24-SDS-S14-G3/8E                |
| S 14        | G 1/2 A   | PN 630 | 26.9 | 10 | 41   | 19   | 27  | 14 | 150         | 9.6          | 0784332000 | 24-SDS-S14-G1/2E <sup>1)</sup>  |
| S 16        | G 1/4 A   | PN 630 | 18.9 | 5  | 38   | 17.5 | 27  | 12 | 60          | 8.4          | 1785302000 | 24-SDS-S16-G1/4E                |
| S 16        | G 3/8 A   | PN 630 | 21.9 | 8  | 38.5 | 18   | 27  | 12 | 90          | 8.1          | 1784092000 | 24-SDS-S16-G3/8E                |
| S 16        | G 1/2 A   | PN 630 | 26.9 | 12 | 41   | 18.5 | 27  | 14 | 150         | 9.2          | 0784342000 | 24-SDS-S16-G1/2E <sup>1)</sup>  |
| S 16        | G 3/4 A   | PN 420 | 31.9 | 12 | 45   | 20.5 | 32  | 16 | 200         | 13.8         | 1784262000 | 24-SDS-S16-G3/4E                |
| S 16        | G 1 A     | PN 420 | 39.9 | 12 | 49   | 22.5 | 41  | 18 | 250         | 23.7         | 1784722000 | 24-SDS-S16-G1E                  |


<sup>1)</sup> 标准尺寸

下一页继续

## 端直连接头

固定螺纹: BSPP 惠氏管螺纹, 圆柱形  
 管接头: ISO 1179-2 标准 E 型  
 密封方式: PEFLEX 密封圈  
 密封材料: 标准丁腈橡胶

管件连接件: 24°符合 ISO 8434-1 标准



| 系列管外径<br>d1 | d2        | 压力     | d7   | dx | lg | l2   | SW1 | i  | Nm<br>-10 % | kg/100<br>大约 | 订货号        | 名称                              |
|-------------|-----------|--------|------|----|----|------|-----|----|-------------|--------------|------------|---------------------------------|
| S 20        | G 1/2 A   | PN 420 | 26.9 | 12 | 45 | 20.5 | 32  | 14 | 150         | 13.5         | 1784062000 | 24-SDS-S20-G1/2E                |
| S 20        | G 3/4 A   | PN 420 | 31.9 | 16 | 47 | 20.5 | 32  | 16 | 200         | 14.9         | 0784352000 | 24-SDS-S20-G3/4E <sup>1)</sup>  |
| S 20        | G 1 A     | PN 420 | 39.9 | 16 | 51 | 22.5 | 41  | 18 | 250         | 25.0         | 1784382000 | 24-SDS-S20-G1E                  |
| S 25        | G 1/2 A   | PN 420 | 26.9 | 12 | 49 | 23   | 41  | 14 | 150         | 23.9         | 1785632000 | 24-SDS-S25-G1/2E                |
| S 25        | G 3/4 A   | PN 420 | 31.9 | 16 | 51 | 23   | 41  | 16 | 200         | 23.7         | 0784032000 | 24-SDS-S25-G3/4E                |
| S 25        | G 1 A     | PN 420 | 39.9 | 20 | 53 | 23   | 41  | 18 | 250         | 26.3         | 0784362000 | 24-SDS-S25-G1E <sup>1)</sup>    |
| S 25        | G 1 1/4 A | PN 420 | 49.9 | 20 | 55 | 23   | 50  | 20 | 500         | 46.7         | 1785772000 | 24-SDS-S25-G11/4E               |
| S 30        | G 3/4 A   | PN 420 | 31.9 | 16 | 53 | 23.5 | 46  | 16 | 200         | 31.7         | 1785712000 | 24-SDS-S30-G3/4E                |
| S 30        | G 1 A     | PN 420 | 39.9 | 20 | 55 | 23.5 | 46  | 18 | 250         | 33.0         | 1784112000 | 24-SDS-S30-G1E                  |
| S 30        | G 1 1/4 A | PN 420 | 49.9 | 25 | 57 | 23.5 | 50  | 20 | 500         | 41.9         | 0784372000 | 24-SDS-S30-G11/4E <sup>1)</sup> |
| S 30        | G 1 1/2 A | PN 420 | 54.9 | 25 | 62 | 26.5 | 55  | 22 | 600         | 64.0         | 1785962000 | 24-SDS-S30-G11/2E               |
| S 38        | G 3/4 A   | PN 420 | 31.9 | 16 | 58 | 26   | 55  | 16 | 200         | 50.1         | 1785902000 | 24-SDS-S38-G3/4E                |
| S 38        | G 1 A     | PN 420 | 39.9 | 20 | 60 | 26   | 55  | 18 | 250         | 44.9         | 1785702000 | 24-SDS-S38-G1E                  |
| S 38        | G 1 1/4 A | PN 420 | 49.9 | 25 | 62 | 26   | 55  | 20 | 500         | 55.5         | 1785212000 | 24-SDS-S38-G11/4E               |
| S 38        | G 1 1/2 A | PN 420 | 54.9 | 32 | 64 | 26   | 55  | 22 | 600         | 55.9         | 0784382000 | 24-SDS-S38-G11/2E <sup>1)</sup> |

<sup>1)</sup> 标准尺寸

