

Geräteböden zur Befestigung am 19"-Rahmen



Geräteböden, Festeinbau am 19"-Montagerahmen für TE, TS, FR(i)


Der Geräteboden wird seitlich am vorderen und hinteren 482,6 mm (19")-Montagerahmen befestigt.

Belastbarkeit:
30 kg Flächenlast, statisch

Material:
Stahlblech

Farbe:
RAL 7035


Lieferumfang:
Inkl. Befestigungsmaterial.



Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	19"-Ebenen- abstand mm	Best.-Nr. DK
511	22	413	495	7000.620

Hinweis:

Die Kombination mit Teleskopschienen ist nicht möglich.



Geräteböden, Schwerlast für Netzwerkschränke TS mit verkröpften Profilschienen

Zum Festeinbau zwischen zwei 482,6 mm (19")-Befestigungsebenen. Der Geräteboden wird direkt an den **verkröpften** Profilschienen eingehängt.

Ausführung verzinkt:
Belastbarkeit:
75 kg Flächenlast, statisch

Material:
Stahlblech, verzinkt


Lieferumfang:
Inkl. Befestigungsmaterial.

Ausführung lackiert:
Belastbarkeit:
100 kg Flächenlast, statisch

Material:
Stahlblech

Farbe:
RAL 7035

Lieferumfang:
Inkl. Befestigungsmaterial.



Ausführung verzinkt:

Abmessungen			Ebenen- abstand (X) mm	Best.-Nr. DK
Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm		
452,5	20	478	498	7828.950
452,5	20	578	598	7828.960
452,5	20	678	698	7828.970

Ausführung lackiert:

Abmessungen			Ebenen- abstand (X) mm	Best.-Nr. DK
Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm		
453	44	470	498	7145.535

Hinweis:

Die Kombination mit Teleskopschienen ist nicht möglich.

Alternativ kann eingesetzt werden:

Geräteboden, Schwerlast für 19"-Ausbau, kombinierbar mit Teleskopschienen, siehe Seite 1019.