


Funktionsraumausstattung

Form 1-4



Funktionsraumteiler

- Zur horizontalen Abtrennung von Funktionsräumen.
- Bildet in Kombination mit den Seitenwandmodulen eine Formunterteilung nach Form 3 oder 4.
- Für den Einbau der Funktionsraumteiler sind je 2 Montagewinkel erforderlich.

Material:


Stahlblech, verzinkt, 1,25 mm

! Zusätzlich wird benötigt:

- Montagewinkel, 2 St., siehe Seite 347.
- Trennstege, siehe Seite 590.

Mit Belüftungsöffnung

Für Schrankbreite mm	Für Funktionsraumtiefe mm	Breite mm	Tiefe mm	VE	Best.-Nr. SV
400	425	306	445	4 St.	9673.444
400	600	306	588	4 St.	9673.445
400	800	306	788	4 St.	9673.448
600	425	506	445	4 St.	9673.464
600	600	506	588	4 St.	9673.465
600	800	506	788	4 St.	9673.468
800	425	706	445	4 St.	9673.484
800	600	706	588	4 St.	9673.485
800	800	706	788	4 St.	9673.488



Funktionsraumteiler

für RiLine60 Schienensysteme

- Zur horizontalen Abtrennung von Funktionsräumen mit integriertem RiLine60 Verteil-Sammelschienensystem.
- Bildet in Kombination mit den Seitenwandmodulen eine Formunterteilung nach Form 3 oder 4.
- Für den Einbau der Funktionsraumteiler sind je 2 Montagewinkel erforderlich.

! Zusätzlich wird benötigt:

- Montagewinkel, 2 St., siehe Seite 347.
- Trennstege, siehe Seite 590.

Material:

Stahlblech, verzinkt, 1,25 mm

Mit Belüftungsöffnung

Für Schrankbreite mm	Für Funktionsraumtiefe mm	Breite mm	Tiefe mm	Position des Schienensystems im Funktionsraum	VE	Best.-Nr. SV
600	401	506	413	-	4 St.	9673.454
800	401	706	413	rechts	4 St.	9673.474
800	401	706	413	links	4 St.	9673.475