Funktionsraumausstattung

Form 1-4

Montagewinkel

für Funktionsraumteiler

- Die Befestigung des Montagewinkels erfolgt
- am TS Rahmen,
- am Seitenwandmodul oder
- zwischen einem Rahmenprofil und einer Hilfskonstruktion.
- Vorgefertigte Montageöffnungen ermöglichen das Einschieben von Funktionsraumteilern.

Material:

Stahlblech, verzinkt, 1,5 mm

Lieferumfang:

Inkl. Befestigungsmaterial.

Für Funktions- raumtiefe mm	Länge mm	VE	BestNr. SV
425	427	8 St.	9673.405 ¹⁾
600	552	8 St.	9673.406
800	752	8 St.	9673.408

In Verbindung mit vertikaler Sammelschienenraumabtrennung.





Montagewinkel

für Funktionsraumteiler und Leistungsschalter-Tragschiene

- Die Befestigung des Montagewinkels erfolgt am Seitenwandmodul.
- Vorgefertigte Montageöffnungen ermöglichen das Einschieben von Funktionsraumteilern.
- An der oberen Ebene kann die Leistungsschalter-Tragschiene befestigt werden.

Material:

Stahlblech, verzinkt, 2 mm

Lieferumfang:

Inkl. Befestigungsmaterial.

Für Funktions- raumtiefe mm	Länge mm	VE	BestNr. SV
600	552	2 St.	9673.426
800	752	2 St.	9673.428

Zusätzlich wird benötigt:

- Funktionsraum-Seitenwandmodule, siehe Seite 345.
- Leistungsschalter-Tragschiene, siehe Seite 347.





Leistungsschalter-Tragschiene

- Zum Aufbau von offenen Leistungsschaltern (ACB) in Funktionsräumen.
- Die Befestigung der Tragschiene erfolgt mit einem Montagewinkel.

Material:

Stahlblech, verzinkt, 2,5 mm

Lieferumfang:

Inkl. Befestigungsmaterial.

Für Schrankbreite mm	Länge mm	VE	BestNr. SV
400	351	2 St.	9673.004
600	551	2 St.	9673.006
800	751	2 St.	9673.008

Zusätzlich wird benötigt:

- Montagewinkel für Funktionsraumteiler und Leistungsschalter-Tragschiene, siehe Seite 347.
- Befestigungsset für Leistungsschalter-Montage, siehe Seite 347.





Befestigungsset

für Leistungsschalter-Montage

Zur Befestigung von offenen Leistungsschaltern (ACB) an Leistungsschalter-Tragschienen.

Material:

Stahl, verzinkt

Lieferumfang:

4 Gewindeplatten (M8/M12).

VE	BestNr. SV
1 Satz	9660.970

